

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 产品图片





插图类似

### 性能更强 简化

山流程

魏德米勒的u-remote 系统体现了我们IP 67型创新远程 I/O 理念,该系统完全着眼于用户的利益:量身订做的规划、更快速的安装、更安全的启动、更短的检修停工时间。 目标在于大幅提高设备性能和效率 u-remote代表"性能更强"简化

#### 通用订货数据

版本	Automation Products - u-remote IP67		
订货号	<u>2512840000</u>		
类型	UR67-MP-HP-16DIO-12-60M		
GTIN (EAN)	4050118527797		
数量	1 items		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批		
MAMID 认证	C E CULUS	

ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E141197

# 尺寸和重量

高度	17.6 mm	高度 (英寸)	0.6929 inch
宽度	59.6 mm	宽度 (英寸)	2.3465 inch
<u></u> 净重	500 a		

# 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
NON3 韶光(知道用/ 伝和/	00
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

# 供电电压

模块电子部分的功耗	典型值 100 mA

# 数字输入

诊断显示器	每通道, 通过 LED, 红色	
状态显示器	每通道, 通过 LED, 黄色	
数字输入	短路保护	是
	过载保护	是
	反向电路保护	是

# 数字输出

诊断显示器	每通道, 通过 LED, 红色	
数字输出	短路保护	是
	过载保护	是
	反向电路保护	是
低输出电流	最小 (UL -1)	
状态显示器	每通道, 通过 LED, 黄色	
高输出电压	最大 2 V	

## 通用参数

阻燃等级符合 UL 94	UL 94	防护等级	IP67
分类			
ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 9.0	27-24-26-04
ECLASS 9.1	27-24-26-04	ECLASS 10.0	27-24-26-04
ECLASS 11.0	27-24-26-04	ECLASS 12.0	27-24-26-04
ECLASS 13.0	27-24-26-04	ECLASS 14.0	27-24-26-04

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

# UR67-MP-HP-16DIO-12-60M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

27-24-26-04



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 角型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件,超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

#### 通用订货数据

类型 SAIL-M12BW-L-1.5PGR 版本

订货号 <u>2455200150</u> GTIN (EAN)

传感器/执行器导线,一端不带联接器, M12, 回路数: 5, 1.5 m, 弯型插

4050118470048

座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

数量

#### 直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件, 超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

#### 通用订货数据

类型 SAIL-M12BG-L-1.5PGR

订货号 2455330150 传感器/执行器导线,一端不带联接器,M12,回路数:5,1.5 m,孔式直,

4050118469950 GTIN (EAN)

带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

数量 1 ST

## 弯型对弯型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件,超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

# 通用订货数据

类型 SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR

订货号 2455300150 传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 插针, 90°-

GTIN (EAN) 4050118470444 插座 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

数量

编制日期 15.11.2025 05:41:18 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 直型对弯型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件,超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

#### 通用订货数据

类型 SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR

订货号 <u>2455280150</u>

4050118470369

数量

GTIN (EAN)

传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式, 直-孔

式, 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

#### 直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件, 超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

#### 通用订货数据

类型 SAIL-M12G-L-1.5PGR 订货号

1 ST

2455220150

4050118470123

版本

传感器/执行器导线,一端不带联接器,M12,回路数:5,1.5 m,针式直,

带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

# 直型对直型

GTIN (EAN)

数量



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件,超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

### 通用订货数据

类型 SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR

订货号 2455260150 传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式 直-孔

GTIN (EAN) 4050118470284 式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

数量

5 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 弯型对直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件,超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

#### 通用订货数据

类型 SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR

订货号 <u>2455320150</u>

4050118470529

GTIN (EAN)

传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式 弯-孔

式 弯, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

数量

#### 角型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件, 超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

#### 通用订货数据

类型 SAIL-M12W-L-1.5PGR 订货号

2455240150 4050118470208

版本

传感器/执行器导线,一端不带联接器,M12,回路数:5,1.5 m,销

钉, 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

数量

GTIN (EAN)

1 ST

# 拉索电缆 Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 直角插头

预装 IE-导线,PROFINET,Cat.5,PUR,绿色,适用于拖 曳电缆, M12-RJ45



# 通用订货数据

类型 IE-C5DD4UG0015MCSA70-E

订货号 1044470015 牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 - IP 67 直型插针, RJ45 IP 20, Cat.5

GTIN (EAN) 4032248779062 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m

1 ST 数量

编制日期 15.11.2025 05:41:18 MEZ

6 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### M12 直插针 - M12 直插针



预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电 缆, M12


#### 通用订货数据

类型 IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E 版本

订货号 1025950015 牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 - IP 67 直型插针, M12 D 编码 - IP GTIN (EAN) 4032248776054 67 直型插针, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5

数量

#### 螺钉连接



IP 67 M12 接插件, 带有螺钉或弹片压接联接。

#### 通用订货数据

类型 SAISGS-M-4D-6/8-M12 订货号

1892120000

GTIN (EAN) 4032248569380

1 ST 数量

可现场安装的接插件, M12

# 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

## 优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

编制日期 15.11.2025 05:41:18 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

订货号

GTIN (EAN)

# 通用订货数据

ESG-M 8/20 MC NE WS

1027290000

4032248753284

数量 200 ST

版本 ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式