# 数据信息页

## **HDC MHP200 F 50**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

#### 通用订货数据

- I	
版本	插座, 银的, 50 mm²
订货号	<u>2514840000</u>
 类型	HDC MHP200 F 50
GTIN (EAN)	4050118528480
数量	10 items

## **HDC MHP200 F 50**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批					
<u>认证</u>	CE				
ROHS	一致				
尺寸和重量					
净重	28.26 g				
<u></u>					
<b>лш.</b>					
温度限值	-40 °C 125 °C				
环保产品合规					
D 110 个和45 **	<u></u>				
RoHS 合规状态	合规,有例外				
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40				
通用参数					
插针直径 Ø	9.5 mm	额定连接下的裸线长度	19 mm		
联接类型	冷压联接	 设计应用	MHP		
最大压接面积	50 mm <sup>2</sup>	表面处理	银的		
型号	插座	基础材料	铜合金		
生产流程	车削的	导线压接面积	50 mm²		
分类					
ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796		
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796		
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04		
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04		
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04		
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04		
ECLASS 15.0	27-44-02-04				
ECLASS 15.0	27-44-02-04				

目录日期/图纸 2

## **HDC MHP200 F 50**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



#### **HDC MHP200 F 50**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 工具



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具,钳 口可更换

- 由于有液压支持, 处理速度极快
- 处理规格大, 可达 300 mm<sup>2</sup>
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池: 18V, 2 Ah

#### 通用订货数据

类型 EPG 45 版本

订货号 1500830000 压接工具, 6mm², 150mm², 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭

4050118309317 圆形压接

数量 1 ST

GTIN (EAN)

#### ... 用于压缩电缆端头 (满足 EN 46235 标准)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具,钳 口可更换

- 由于有液压支持, 处理速度极快
- 处理规格大, 可达 300 mm<sup>2</sup>
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- · 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池: 18V, 2 Ah

#### 通用订货数据

类型 ES EPG 45 HEX 25/50

订货号 <u>1500970000</u> 50mm

GTIN (EAN) 4050118309195

数量 1 ST

版本

50mm², 六角形压接

目录日期/图纸 4