THM EL VIN 100 WS 30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







定制标识:EL

MultiMark标识牌样式多样、用法灵活,因此能替代传统标签导轨或专用标签,且更为经济实惠。可以通过与标记对应的软件精确配置任何指定的宽度、高度。 刀头对单个标签进行剪切,满足尺寸要求。极适合用于为功能模块或整个接线端子制作大标签。

通用订货数据

版本	THM, 设备标识牌, 100 x , 白色		
订货号	<u>2518700000</u>		
类型	THM EL VIN 100 WS 30M		
GTIN (EAN)	4050118541281		
数量	1 items		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
	Th			
OHS	一致			
己寸和重量				
₹	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch	
· 高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch	
· 度	30000 mm	长度 (英寸)	1181.1 inch	
重	500 g			
不保产品合规				
oHS 合规状态	合规,无例外			
EACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用数据				
占胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂			
事个弧形的数量	1			
[印工艺				
型	环状, 自我粘贴的			
l燃等级符合 UL 94	НВ			
 色编码	白色			
ā素				
· ć 度	30000 mm			
基础材料	乙烯胶片			
J印标志	无			
至个包装单元的标记号数量	供电形式	卷装标金	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
人证符合 UL 969	无			
5用的打印机	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS			
F种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Device markers			
₽ 卷数量	1			
设备标记号				
. .	是			
3素	<u></u> ————————————————————————————————————			
】 ————————————————————————————————————				
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29 27-28-11-04	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-29 27-28-11-04	
CLASS 9.1 CLASS 11.0 CLASS 13.0	27-40-06-29 27-28-11-04 27-28-11-04	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-06-29 27-28-11-04 27-28-11-04	

目录日期/图纸 2

数据信息页

THM EL VIN 100 WS 30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

