

**HSS-HF 6.4-12.7 EL SW30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

**通用订货数据**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 版本         | 导线及电缆标记号, 6.4 - 12.7 mm, 黑色 |
| 订货号        | <a href="#">2518960000</a>  |
| 类型         | HSS-HF 6.4-12.7 EL SW30M    |
| GTIN (EAN) | 4050118531169               |
| 数量         | 1 items                     |
| 交货状态       | 本产品即将停产。                    |
| 有效期        | 2025-08-31T00:00:00+02:00   |

## HSS-HF 6.4-12.7 EL SW30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 1.2 mm   | 深度 (英寸) | 0.0472 inch |
| 宽度 | 20.9 mm  | 宽度 (英寸) | 0.8228 inch |
| 长度 | 30000 mm | 长度 (英寸) | 1181.1 inch |
| 净重 | 656.48 g |         |             |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -55...105 °C |
|--------|--------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|        |              |        |  |
|--------|--------------|--------|--|
| 打印类型   | 空白           | 宽度     | 20.9 mm  |
| 最大工作温度 | 105 °C       | 最小工作温度 | -55 °C   |
| 颜色编码   | 黑色           | 卤素     | 不  |
| 长度     | 30000 mm     | 基础材料   | 聚烯烃  |
| 打印标志   | 无            | 适用的打印机 | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 工作温度范围 | -55...105 °C | 每卷数量   | 1  |

## 导线和电缆标记号

|         |                        |        |                    |
|---------|------------------------|--------|--------------------|
| 卤素      | 不                      | 最大压接面积 | 35 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积  | 6 mm <sup>2</sup>      | 最大电缆外径 | 12.7 mm            |
| 最小电缆外径  | 6.4 mm                 | 收缩率    | 2:1                |
| 推荐的收缩温度 | 90 °C                  | 导线外径   | 6.4 - 12.7 mm      |
| 导线压接面积  | 6 - 35 mm <sup>2</sup> |        |                    |

## 重要注意事项

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品信息 | 需要外部辊架 1302920000 |
|------|-------------------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HSS-HF 6.4-12.7 EL SW30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HSS-HF 6.4-12.7 EL SW30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 墨带




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | RIBBON MM 84/300 WS        | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">2005040000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390025              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | THM MMP EXT.RH             | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1302920000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 115       | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357420000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 30        | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357430000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |


## HSS-HF 6.4-12.7 EL SW30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 附件

#### THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

#### 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">2672590000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |