

## SFX 11/60 MM RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 高度灵活: SFX

如果您想使用常规的扎带解决方案, SFX 标记号则是您标记电缆的不二之选。电缆在自然状态下通常不会呈一条直线。SFX 标记号以柔软的聚氨酯作为材料, 极好地适应了这一情况。标识牌能配合电缆的弯曲度, 轻松实现附着。

## 通用订货数据

版本	SlimFix, 导线及电缆标记号, 7 -, 60 x 13 mm, 红色
订货号	<a href="#">2519040000</a>
类型	SFX 11/60 MM RT
GTIN (EAN)	4050118530995
数量	1000 items

## SFX 11/60 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	0.6 mm	深度 (英寸)	0.0236 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	13 mm	宽度 (英寸)	0.5118 inch
净重	0.49 g		

## 温度

工作温度范围 -40...90 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据


打印类型	空白	类型	无卤
宽度	13 mm	阻燃等级符合 UL 94	HB
最大工作温度	90 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	红色	卤素	不
基础材料	聚亚安酯	打印标志	无
标记区域大小	44 x 10.5 mm	适用的打印机	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
工作温度范围	-40...90 °C	每卷数量	1000

## 导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	500 mm <sup>2</sup>
最大电缆外径	40 mm	最小电缆外径	7 mm
文字区域宽度	44 mm	电缆扎带孔径	扁平
文字区域高度	10.5 mm	导线外径	7 -
适用电缆扎带	塑料材质	导线压接面积	500 mm <sup>2</sup>

## 分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## SFX 11/60 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

类型	RIBBON MM 76/360 SW	版本
订货号	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
数量	1 ST	

## THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

类型	MULTIMARK ROLLER 115	版本
订货号	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

类型	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	版本
订货号	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	