

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







我们的 WPD 1XX 配电块可用于所有供电和配电应用场景。其简单的设计让用户能够更快了解,并能快速有效地实现节约空间的配电。

通用订货数据

版本	电位分配器端子, 螺钉联接, 蓝色, 35 mm², 214 A, 1000 V, 联接点数量: 12, 层数: 1
订货号	<u>2519470000</u>
类型	WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBL
GTIN (EAN)	4050118531787
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

~	'TH
	TII.
	3,00

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

深	53.7 mm	深度 (英寸)	2.1142 inch
高度	70 mm	 高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	71.2 mm		2.8031 inch
净重	288 g		

温度

存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

其它技术参数

开放端	关闭的	安装指导	端子导轨 / 安装板
防爆版	是	安装方式	直接卡在导轨上

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	螺钉联接

可压接导线 (额定联接)

导线最大压接面积 AWG	AWG 2	连接方向 水平进线
联接类型 2	螺钉联接	联接类型 螺钉联接
联接点数量	12	压接范围,最大 35 mm²
压接范围,最小	1.5 mm ²	导线最小压接面积 AWG AWG 16
导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/4,最小	带管状端 1.5 mm²	
导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/1,最小	带管状端 1.5 mm²	最大压接面积 软导线 0 mm²
最小多股导线接线截面积	1.5 mm ²	接线截面积,多股线,最大 35 mm²
接线截面积,多股线,最小	1.5 mm²	
导线连接截面积, 单股硬导线,	最小 1.5 mm ²	

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

系统特征值			
 类型	螺钉连接	必须的端板	无
电位数量	1	层数	1
每层压接点数量	2	—————————————————————————————————————	1
层,内部桥接	 是	安装导轨已装备	安装板, TS 35
PE 功能	无	PEN功能	无
通用的			
三 1	2	B.经是土压拉索和 A.M.C.	ANA/C O
回路数	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	导线最大压接面积 AWG	AWG 2
安装指导	端子导轨 / 安装板	导线最小压接面积 AWG	AWG 16
标准	IEC 60947-7-1, UL 1059	安装导轨已装备	安装板, TS 35
额定数据			
额定横截面	35 mm²		1000 V
<u> </u>	1000 V	额定直流电压	1500 V
额定电流	214 A	最大电流	214 A
标准	IEC 60947-7-1, UL 1059		
重要注意事项			
产品信息	插口满足可燃性等级 V-2(依	太据 UL94)的要求。	
分类			
ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
TIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-19	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

目录日期/图纸 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



















Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

内六角扳手套装

艾伦内角扳手使用硬制的,高合金铬-钒钢制成,根据 DIN ISO 2936 L (DIN 911) 生产,表面处理非常精细。




通用订货数据

类型 SKS 2,0-8,0 MR 订货号 9008870000 GTIN (EAN)

4032248266623

数量 1 ST 版本 socket wrenches

十字螺丝刀,Pozidriv型



十字螺丝刀, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

通用订货数据

类型 SDK PZ2 订货号 9008540000 GTIN (EAN) 4032248056538

数量 1 ST 螺丝刀, 螺丝刀

版本

定制印刷



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型 ESG 9/17 K MC SDR 版本

订货号 1674770000 ESG, 设备标识牌 x 17 mm, PA 66, 颜色编码: 根据客户需求, 自我粘贴

GTIN (EAN) 4008190447656

数量 40 ST

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起,并可以安装在Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。 匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	<u>1805490000</u>	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

目录日期/图纸 6