

**KLIPPON BDX M20 B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

版本	Klippon BDX (补偿元件), 呼吸阀, M 20, 10 mm, IP66, 黄铜材质
订货号	<a href="#">2519520000</a>
类型	KLIPPON BDX M20 B
GTIN (EAN)	4050118532029
数量	1 items

## KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
宽度	27 mm	宽度 (英寸)	1.063 inch
长度	22 mm	长度 (英寸)	0.8661 inch
净重	62 g		

## 温度

工作温度 -60 °C...200 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外  
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1

## 电缆接头认证号

标识	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	CML 19ATEX3347X
电缆接头认证编号 (IECEX)	IECEX CML 19.0105X	电缆接头 (CSA) 认证号	E340660
DEF   验收条件	ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone		

## 通用参数

头部直径	26.20 mm	空气流速	0.25 l/h	
O 型圈	硅胶	带 GWDR 的承托类型	IP66	
拧紧力矩	5 Nm	硅胶	是	
阻燃等级符合 UL 94	None	最大工作温度	200 °C	
最小工作温度	-60 °C	螺距	1.5 mm	
卤素	无卤	标准	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	
抗冲击力	7 J ATEX 版本	AF 尺寸 1	27 mm	
防护等级	IP66	电缆接头	M 20	
基础材料	黄铜材质	密封	硅胶	
滤波器	青铜部件 (90% 铜, 10% 锌)	螺纹 (外部)	M 20	
螺纹长度	10 mm	锁紧螺母最小扭力	5.00 Nm	
提示: 保护类型	- 通风元件应安装在接线盒的底侧, 与向上的螺纹垂直对齐, 而且要位于最低点, 以便正确引流。- 安装之前必须阅读所提供的装配指导, 并严格遵守。- 使用充满水的空接线盒 (无压力或发热的内部部件) 进行水流量测试。水流量可能会因为操作参数和环境条件的不同而有所不同。		防护等级 (UL)	Type 4
支撑螺丝最大扭力	5.00 Nm	支撑螺丝最小扭力	5.00 Nm	
防爆类型	Ex e 提高安全性	锁紧螺母最大扭力	5.00 Nm	

**KLIPPON BDX M20 B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		