KLIPPON BDX M20X15 S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	Klippon BDX (补偿元件), 呼吸阀, M 20, 15 mm, IP66, 不锈钢 1.4404 (316 L)
订货号	<u>2519570000</u>
类型	KLIPPON BDX M20X15 S
GTIN (EAN)	4050118532050
数量	1 items

KLIPPON BDX M20X15 S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
_{回及} 宽度	27 mm	<u>同及 (央寸)</u> 	1.063 inch
<u>览及</u> 长度	22 mm	 长度 (英寸)	0.8661 inch
<u>以及</u> 净重	60.2 g	区及(关 1)	0.0001 men
<u></u> 温度			
工作温度	-60 °C200 °C		
	-00 C200 C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注	E物质 (SVHC)	
电缆接头认证号			
标识	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	CML 19ATEX3347X
<u> </u>	IECEx CML 19.0105X	- 电缆接头 (CSA) 认证号	E340660
DEF 验收条件	ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone		£340000
通用参数			
N ±0 ± /7			0.05.14
头部直径 一	26.20 mm	空气流速	0.25 l/h
0 型圏	硅胶	带 GWDR 的承托类型	IP66
拧紧力矩矩	5 Nm	<u> </u>	是
最大工作温度	200 °C	最小工作温度	-60 °C
螺距 标准	1.5 mm IEC 60079-0, IEC	_ <u>卤素</u> 抗冲击力	无卤 7 J ATEX 版本
10VE	60079-7, IEC 60079-31	17 (7·11·11/2)	, o ATEX NAT
AF 尺寸 1	27 mm	防护等级	IP66
电缆接头	M 20	基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)
密封	硅胶	滤波器	青铜部件(90% 铜,10% 锌)
螺纹 (外部)	M 20		15 mm
锁紧螺母最小扭力	5.00 Nm	提示:保护类型	- 通风元件应安装在接线盒 的底侧,与向上的螺纹垂直 对齐,而且要位于最低点, 以便正确引流。 - 安装之前
			必须阅读所提供的装配指导,并严格遵守。 - 使用充弱水的空接线盒(无压力或发热的内部部件)进行水流量测试。水流量可能会因为操作参数和环境条件的不同而有所不同。
防护等级(UL)	Туре 4	支撑螺丝最大扭力	5.00 Nm
支撑螺丝最小扭力	5.00 Nm	防爆类型	Ex e 提高安全性
锁紧螺母最大扭力	5.00 Nm		



KLIPPON BDX M20X15 S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

2	J)	3	€

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-18-28-17
ECLASS 13.0	27-18-28-17	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		