

KLIPPON BDX M25 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	Klippon BDX (补偿元件), 呼吸阀, M 25, 10 mm, IP66, 不锈钢 1.4404 (316 L)
订货号	2519590000
类型	KLIPPON BDX M25 S
GTIN (EAN)	4050118532081
数量	1 items

KLIPPON BDX M25 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
宽度	32 mm	宽度 (英寸)	1.2598 inch
长度	22 mm	长度 (英寸)	0.8661 inch
净重	87 g		

温度

工作温度 -60 °C...200 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆接头认证号

标识	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	CML 19ATEX3347X
电缆接头认证编号 (IECEX)	IECEX CML 19.0105X	电缆接头 (CSA) 认证号	E340660
DEF 验收条件	ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone		

通用参数

头部直径	31.00 mm	空气流速	0.25 l/h
O 型圈	硅胶	带 GWDR 的承托类型	IP66
拧紧力矩	5 Nm	硅胶	是
最大工作温度	200 °C	最小工作温度	-60 °C
螺距	1.5 mm	卤素	无卤
标准	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	抗冲击力	7 J ATEX 版本
AF 尺寸 1	32 mm	防护等级	IP66
电缆接头	M 25	基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)
密封	硅胶	滤波器	青铜部件 (90% 铜, 10% 锌)
螺纹 (外部)	M 25	螺纹长度	10 mm
锁紧螺母最小扭力	5.00 Nm	提示: 保护类型	- 通风元件应安装在接线盒的底侧, 与向上的螺纹垂直对齐, 而且要位于最低点, 以便正确引流。- 安装之前必须阅读所提供的装配指导, 并严格遵守。- 使用充满水的空接线盒 (无压力或发热的内部部件) 进行水流量测试。水流量可能会因为操作参数和环境条件的不同而有所不同。
防护等级 (UL)	Type 4	支撑螺丝最大扭矩	5.00 Nm
支撑螺丝最小扭力	5.00 Nm	防爆类型	Ex e 提高安全性
锁紧螺母最大扭矩	5.00 Nm		

KLIPPON BDX M25 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		