

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

通用订货数据

版本	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
订货号	2522710000
类型	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD
GTIN (EAN)	4050118534566
数量	1 items
包装	塑料袋

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 18.8 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 不受影响
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

螺丝刀

联接螺纹 M12 大小 17.5 mm

分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		