

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FieldPower® Elevator 与扁平电缆组合使用,能够将每个井道平台的不同功能整合到一个解决方案中:安全链接、总线通讯和配电。无需特殊工具即可快速轻松地安装。

通用订货数据

版本	Wiring box for elevator shaft
订货号	<u>2524850000</u>
类型	FP ESWB TERMINAL SET
GTIN (EAN)	4050118536430
数量	1 items
包装	盒装
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-02-15T00:00:00+01:00



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
マママ				
70	0.4.5	冷塵 /井上)	0.5004:	
₹	64.5 mm	深度 (英寸)	2.5394 inch	
高度 3.00	122 mm	高度 (英寸)	4.8031 inch	
きます。	96 mm		3.7795 inch	
重	261.28 g			
温度			,	
字储温度	-5 °C50 °C	工作温度	-5 °C50 °C	
不保产品合规				
oHS 合规状态	合规,无例外			
EACH SVHC	Potassium perfluorob	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
CIP	5f19cd84-8946-479	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10		
重要注意事项				
≃品信息	The elevator shaft wir	ing box can be used with approved f	lat cable from manufacturer Draka EH0	
	The elevator shaft wir	ing box can be used with approved f	lat cable from manufacturer Draka EH0	
	The elevator shaft win	ing box can be used with approved f	lat cable from manufacturer Draka EH0	
类	The elevator shaft win	ing box can be used with approved f	lat cable from manufacturer Draka EHO	
}类 TIM 6.0				
}类 TIM 6.0 TIM 8.0	EC000214	ETIM 7.0	EC000214	
}类 TIM 6.0 TIM 8.0 TIM 10.0	EC000214 EC000214	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000214 EC000214	
}类 TIM 6.0 TIM 8.0 TIM 10.0 CLASS 9.1	EC000214 EC000214 EC000214	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000214 EC000214 27-14-24-09	
*品信息 汁类 TIM 6.0 TIM 8.0 TIM 10.0 CLASS 9.1 CLASS 11.0 CLASS 13.0	EC000214 EC000214 EC000214 27-14-24-09	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000214 EC000214 27-14-24-09 27-14-24-09	

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸











Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDIS 0.4X2.5X75	版本
订货号	9008370000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056330	
数量	1 ST	
类型	SDS 1.2X6.5X150	版本
类型 订货号	SDS 1.2X6.5X150 9009010000	版本 螺丝刀, 螺丝刀

VDE绝缘斜口钳



如需带电工作,必须遵守特定规则并使用专为该用途生产 并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘

钳产品。 所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。 绝缘钳的设计符合人体工程学,适合手的形状。这样可以 更好地握在手里,不会夹住手指,工作起来也比较省力。

4

通用订货数据

类型	KSE 160	版本
订货号	9046410000	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357734	
数量	1 ST	