CMA-CTM-7-SNAP-ON



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





CMA-CTM 7 系列微型电流互感器是感应式电流互感器。设计根据环形初级导线的互感器原理。 CMA-CTM 7 系列的电流互感器为免维护型,设计用于测量 32 A 至 64 A 的初级电流。 可将其转换成次级侧最高 1 A 的电流。 尺寸精巧,特别适用于三相断路器中的应用,相位间隔 17.5 mm。

通用订货数据

订货号	2525160000		
类型	CMA-CTM-7-SNAP-ON		
GTIN (EAN)	4050118536522		
数量	1 items		

CMA-CTM-7-SNAP-ON



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
	<u>'</u>		
ROHS	一致		
と 量重 は プロ			
₩	10 mm	深度 (英寸)	0.3937 inch
<u>* </u>	10 mm		0.3937 inch
^{可反} T度	10 mm	<u>同及 (关寸)</u> 宽度 (英寸)	0.3937 inch
^{0.皮})重	1 g		0.3337 IIICII
 温度			
字储温度	-20 °C70 °C	环境温度	-10 °C40 °C
工作温度 		最小持续工作温度	-10 °C
是大持续工作温度	40 °C		
不保产品合规			
RoHS 合规状态	()()) 符合要求		
EACH SVHC			
支术特性			
· 防护等级	IP20		
分类			
	F		
TIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
TIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
TIM 10.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07
CLASS 9.1	23-15-90-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07
CLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07
CLASS 13.0	27-18-28-07	ECLASS 14.0	27-18-28-07
CLASS 15.0	27-18-28-07		

CMA-CTM-7-SNAP-ON



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸

应用举例







尺寸图

