



- 散装， 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 青绿色
订货号	2525190000
类型	H0.34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
数量	500 items

H0,34/12S TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	125 mm	高度 (英寸)	4.9212 inch
净重	0.05 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

类型	标准
----	----

管状端头

插针镀层长度 (L2)	8 mm	L1 (mm)	12.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 22	剥线长度	10 mm
导线压接面积	0.34 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		