

- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红紫色
订货号	2525210000
类型	H0,25/12 VL
GTIN (EAN)	4050118536850
数量	500 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

0.04 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述

压接工具

类型

标准

管状端头

插针镀层长度 (L2)

8 mm

L1 (mm)

12.00 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 24

剥线长度

10 mm

导线压接面积

0.25 mm²

分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01