

SAIBGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12 插孔
订货号	2525620000
类型	SAIBGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF
GTIN (EAN)	4050118536935
数量	1 items

SAIBGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E307231

尺寸和重量

净重 39 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	L-coded
插针镀层	镀金的	联接类型	冷压联接
外壳基本材料	铸锌	最大电缆直径	13.5 mm
最小电缆直径	5.8 mm	触点材料	Cu
最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
额定电压	63 V	额定电流	16 A
防护等级	IP67, 拧入时	插拔次数	500
污染等级	3	额定电流	16 A
屏蔽连接	是	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-40 ... +85 °C	连接点截面积, 最大值	1.5 mm ²
连接点截面积, 最小值	0.75 mm ²		

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	端口 1	M12
端口 2	Crimp	外壳基本材料	铸锌
联接螺纹	M12 插孔	触点材料	Cu
插针镀层	镀金的	防护等级	IP67, 拧入时
插拔次数	500		

标准

连接器标准 IEC 61076-2-111

重要注意事项

产品信息 接线盒、插芯和压接触点需要单独订购。
4 x 压接触点, 插座 / 1 x 压接触点, 插针 (FE) 用于 FE-功能。

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAIBGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



插针分配方案



SAIBGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

触点



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAI-M12L-KBC-0.5	版本
订货号	2530990000	冷压插针
GTIN (EAN)	4050118541106	
数量	50 ST	
类型	SAI-M12L-KBC-0.75	版本
订货号	2531000000	冷压插针
GTIN (EAN)	4050118541113	
数量	50 ST	
类型	SAI-M12L-KBC-1.5	版本
订货号	2531010000	冷压插针
GTIN (EAN)	4050118541120	
数量	50 ST	
类型	SAI-M12L-KBC-2.5	版本
订货号	2525650000	冷压插针
GTIN (EAN)	4050118537000	
数量	50 ST	
类型	SAI-M12L-KSC-0.5FE	版本
订货号	2530960000	冷压插针
GTIN (EAN)	4050118541076	
数量	50 ST	
类型	SAI-M12L-KSC-0.75FE	版本
订货号	2530970000	冷压插针
GTIN (EAN)	4050118541083	
数量	50 ST	
类型	SAI-M12L-KSC-1.5FE	版本
订货号	2530980000	冷压插针
GTIN (EAN)	4050118541090	
数量	50 ST	
类型	SAI-M12L-KSC-2.5FE	版本
订货号	2525660000	冷压插针
GTIN (EAN)	4050118537017	
数量	50 ST	