

IE-C6FS8LG0200A44A40-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒采用工业以太网联接技术，在机器、系统或工厂的基础设施方面为您提供最佳的解决方案。所有联接技术从一个源头获得。

优点：

- IEC 标准化接插件，有 1、4、5、6 以及 14 等
- 统一式样。6A 带STEADYTEC® 技术
- IP20 和 IP67型
- 所有工业用接线点：RJ45, SC, ...
- 附件产品线选择丰富

通用订货数据

版本	系统电缆, RJ45 IP 67 PushPull V04 塑料, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
订货号	2526730200
类型	IE-C6FS8LG0200A44A40-X
GTIN (EAN)	4050118593198
数量	1 items

IE-C6FS8LG0200A44A40-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

长度	20 m	长度 (英寸)	787.4016 inch
净重	759 g		

温度

存储温度	工作温度
安装温度	

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆电气属性

目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
-----	--

电缆的机械和材料属性

颜色编码	绿色	卤素	无卤, 符合IEC 60754-2标准
最小弯曲半径, 多次	50mm	最小弯曲半径, 单次	25mm
阻燃性	in accordance with IEC 60332-1		

电缆结构

护套颜色	绿(RAL 6018)	截面积	4*2*AWG 27/7 - 4*2*0.1 mm ²
屏蔽	S/FTP	接线数量	8
绝缘横截面	1.04 mm	绝缘	PE
最大护套直径	5.9 mm	护套材料	LSZH
芯线排列	双绞线		

分类

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

