

HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



新型的魏德米勒 RockStar® IP65 EMC 接线盒是在最严苛环境条件中使用时的理想之选，提供能够抵御电磁影响的保护功能。重载接插件包含插芯和保护外壳。新型的塑料带易于锁定，可以随时更换。所有的魏德米勒 RockStar® 接线盒由高品质压铸铝制成。令产品抗冲击、耐腐蚀，同时结构紧凑，重量轻。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 十字托架可更换, , 电缆接头尺寸: none
订货号	<a href="#">2527810000</a>
类型	HDC 24B ABU EMC
GTIN (EAN)	4050118618297
数量	1 items

HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E92202

尺寸和重量

深	141 mm	深度 (英寸)	5.5512 inch
高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	47 mm	宽度 (英寸)	1.8504 inch
净重	133.76 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

化学抵抗力

材料	液压油
化学抵抗力	有耐受性
材料	汽油
化学抵抗力	有耐受性
材料	紫外
化学抵抗力	有耐受性
材料	臭氧
化学抵抗力	有耐受性

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下		

尺寸大小

进线 不

运行

电缆接头尺寸	none	插头/插座/盖板	下部 底座
罩盖	无盖板	两侧输入电缆数量	0
外壳设计	穿体式插座外壳	锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度, 十字托架可更换
安装尺寸	8	进线	不
型号	扩展 (运行)	机罩设计	十字托架
密封	FPM	颜色 (RAL)	RAL 9011
BG	8	适用于 ModuPlug®	是

分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02




**HDC 24B ABU EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 配套联接件

www.weidmueller.com

## 尺寸 8 (24B/64D)



新型的魏德米勒 RockStar® IP65 EMC 接线盒是在最严苛环境条件中使用时的理想之选，提供能够抵御电磁影响的保护功能。重载接插件包含插芯和保护外壳。新型的塑料带易于锁定，可以随时更换。所有的魏德米勒 RockStar® 接线盒由高品质压铸铝制成。令产品抗冲击、耐腐蚀，同时结构紧凑，重量轻。

## 通用订货数据

类型	HDC 64D TOBU 1M40G EMC	版本
订货号	<a href="#">2544060000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40
GTIN (EAN)	4050118618280	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBU 1M40G EMC	版本
订货号	<a href="#">2544050000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40
GTIN (EAN)	4050118618303	
数量	1 ST	