

**EL 12 MM SW 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**定制标识 : EL**

MultiMark标识牌样式多样、用法灵活，因此能替代传统标签导轨或专用标签，且更为经济实惠。可以通过与标记对应的软件精确配置任何指定的宽度、高度。刀头对单个标签进行剪切，满足尺寸要求。极适合用于为功能模块或整个接线端子制作大标签。

**MultiMark 的优势**

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

**通用订货数据**

版本	THM, 设备标识牌, 12 x, 黑色
订货号	<a href="#">2528380000</a>
类型	EL 12 MM SW 30M
GTIN (EAN)	4050118539271
数量	1 items

**EL 12 MM SW 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	0.1 mm	深度 (英寸)	0.0039 inch
高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
长度	30000 mm	长度 (英寸)	1181.1 inch
净重	100 g		

**温度**

工作温度范围	-40...120 °C
--------	--------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

粘胶剂	丙烯酸酯粘合剂	类型	无卤, 自我粘贴的
阻燃等级符合 UL 94	V-O	最大工作温度	120 °C
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	黑色
卤素	不	长度	30000 mm
基础材料	聚酯纤维	打印标志	无
认证符合 UL 969	是	适用的打印机	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
工作温度范围	-40...120 °C	每卷数量	1

**设备标记号**

卤素	不
----	---

**分类**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**EL 12 MM SW 30M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



## EL 12 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据


类型	RIBBON MM 84/300 WS	版本
----	---------------------	----

订货号	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon
-----	----------------------------	------------

GTIN (EAN)	4050118390025	
------------	---------------	--

数量	1 ST	
----	------	--

## THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

类型	THM MMP EXT.RH	版本
----	----------------	----

订货号	<a href="#">1302920000</a>	
-----	----------------------------	--

GTIN (EAN)	4050118102307	
------------	---------------	--

数量	1 ST	
----	------	--


类型	MULTIMARK ROLLER 115	版本
----	----------------------	----

订货号	<a href="#">1357420000</a>	
-----	----------------------------	--

GTIN (EAN)	4050118160314	
------------	---------------	--

数量	1 ST	
----	------	--

## THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## EL 12 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 附件

#### 通用订货数据

类型	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	版本
订货号	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	