


## H1,5/14S R BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



- 成卷包装管状端头 (5000个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

### 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色  |
| 订货号        | <a href="#">2528580000</a> |
| 类型         | H1,5/14S R BD GSP          |
| GTIN (EAN) | 4050118539080              |
| 数量         | 4200 items                 |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| UR 证书号                | E354986               |

## 尺寸和重量

|    |        |
|----|--------|
| 净重 | 0.12 g |
|----|--------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## PW6 技术数据

|      |              |    |    |
|------|--------------|----|----|
| 物品描述 | 成卷包装管状端头, 红色 | 类型 | 标准 |
|------|--------------|----|----|

## 管状端头

|             |                     |              |             |
|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| 插针镀层直径 (D1) | 1.7 mm              | 插针镀层长度 (L2)  | 8 mm        |
| 环直径(D2)     | 3.9 mm              | 塑料套厚度 (S2)   | 0.25 mm     |
| L1 (mm)     | 14.00 mm            | 导线最大压接面积 AWG | AWG 16      |
| 金属管厚度(S1)   | 0.15 mm             | 剥线长度         | 10 mm       |
| 导线压接面积      | 1.5 mm <sup>2</sup> | 颜色编码         | Weidmueller |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

图纸

图纸

