

## SAIFG-M12B-L-F12-M16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 通用订货数据

版本	内置插头, M12, 紧固螺纹: M 16 x 1.5, 回路数: 5, 股线 / 电缆长度:
订货号	<a href="#">2530840000</a>
类型	SAIFG-M12B-L-F12-M16
GTIN (EAN)	4050118540963
数量	60 items

## SAIFG-M12B-L-F12-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	1.97 g
----	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## PCB 接插件技术数据

回路数	5	编码	L-coded
安装方式	前面板安装	外壳	M12 孔式
安装高度	12 mm	额定电压	63 V
额定电流	16 A	防护等级	IP67, 拧入时
插针镀层	镍, 镀金	外壳基本材料	铸锌
联接螺纹	M12	拧紧力矩	M12: 0.8 - 1.2Nm
紧固螺纹	M 16 x 1.5	插拔次数	500
触点材料	铜合金		

## PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	外壳基本材料	铸锌
联接螺纹	M12	触点材料	铜合金
插针镀层	镍, 镀金	安装方式	前面板安装
防护等级	IP67, 拧入时	插拔次数	500

## 重要注意事项

备注

## 分类

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

SAIFG-M12B-L-F12-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图

