

SAIFG-M12S-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	内置插头, M12, 紧固螺纹: M 16 x 1.5, 回路数: 5, 股线 / 电缆长度:
订货号	2530850000
类型	SAIFG-M12S-L-H11-M16
GTIN (EAN)	4050118540970
数量	60 items

SAIFG-M12S-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	1.97 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

PCB 接插件技术数据

回路数	5	编码	L-coded
安装方式	背板安装	外壳	M12 针式
安装高度	11 mm	额定电压	63 V
额定电流	16 A	防护等级	IP67, 拧入时
插针镀层	镍, 镀金	外壳基本材料	铸锌
联接螺纹	M12	拧紧力矩	M12: 0.8 - 1.2Nm
紧固螺纹	M 16 x 1.5	插拔次数	500
触点材料	铜合金		

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	外壳基本材料	铸锌
联接螺纹	M12	触点材料	铜合金
插针镀层	镍, 镀金	安装方式	背板安装
防护等级	IP67, 拧入时	插拔次数	500

重要注意事项

备注

分类

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

尺寸图

