数据信息页

SAI-M12L-KSC-0.75



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件,超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

版本	Crimp contact	
订货号	<u>2530930000</u>	
类型	SAI-M12L-KSC-0.75	
GTIN (EAN)	4050118541045	
数量	50 items	

SAI-M12L-KSC-0.75



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	—————————————————————————————————————				
尺寸和重量					
インが出土里					
 长度	23.2 mm	长度 (英寸)	0.9134 inch		
^^ 争重	0.66 g	<u> </u>			
不保产品合规					
RoHS 合规状态	合规,有例外				
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4				
技术资料 可定制接插件					
	15 A 11	-W.L. W			
插针镀层	镀金的	联接类型	冷压联接		
虫点材料	Cu	额定电压	63 V		
预定电流	16 A		500		
亏染等级	3	端头类型	公头		
PB47 USB /M12 I通用参数	Ż .				
耑口1	M12 Contact	端口 2	Crimp		
独点材料	Cu	 插针镀层	镀金的		
最小多股导线接线截面积	0.75 mm ²	 最大压接面积 软导线	0.75 mm ²		
重拔次数	500				
标准					
	IEC 61076-2-111				
	,				
ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796		
TIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796		
TIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-92		
CLASS 9.1	27-44-02-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92		
CLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92		
CLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92		
CLASS 15.0	27-44-02-92				

目录日期/图纸 2

数据信息页

SAI-M12L-KSC-0.75




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



Pin

SAI-M12L-KSC-0.75



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Crimping tools



用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

类型 CTX CM 1.6/2.5 版本 订货号 9018490000

GTIN (EAN) 4008190884598

数量 1 ST

压接工具, 端头的压接工具, 0.14mm², 4mm², W-夹