

SAI-M12L-KBC-0.75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

版本	Crimp contact
订货号	2531000000
类型	SAI-M12L-KBC-0.75
GTIN (EAN)	4050118541113
数量	50 items

SAI-M12L-KBC-0.75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

长度	23.2 mm	长度 (英寸)	0.9134 inch
净重	0.6 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

插针镀层	镀金的	联接类型	冷压联接
触点材料	Cu	额定电压	63 V
额定电流	16 A	插拔次数	500
污染等级	3	端头类型	插座

PB47 USB /M12 I通用参数

端口 1	M12 Contact	端口 2	Crimp
触点材料	Cu	插针镀层	镀金的
最小多股导线接线截面面积	0.75 mm ²	最大压接面积 软导线	0.75 mm ²
插拔次数	500		

标准

连接器标准	IEC 61076-2-111
-------	-----------------

分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		


SAI-M12L-KBC-0.75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图



Socket connector

SAI-M12L-KBC-0.75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**Crimping tools**

用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

类型	CTX CM 1.6/2.5	版本
订货号	9018490000	压接工具, 端头的压接工具, 0.14mm ² , 4mm ² , W-夹
GTIN (EAN)	4008190884598	
数量	1 ST	