

**WIL-BM-SK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



用于 WIL-LED 照明灯的运动检测器，螺钉联接。切换时间可调节。

**通用订货数据**

订货号	2537720000
类型	<a href="#">WIL-BM-SK</a>
GTIN (EAN)	4050118549157
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

深	44	深度 (英寸)	1.7323 inch
高度	33 mm	高度 (英寸)	1.2992 inch
宽度	76 mm	宽度 (英寸)	2.9921 inch
净重	29.04 g		

## 温度

工作温度 -20 - 60

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

## 常规技术数据

防护等级	IP20						
停留时间, 分钟	1 min						
最长停留时间	10 min						
检测范围	<table> <tr> <td>最小</td> <td>0 m</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>8 m</td> </tr> <tr> <td>可配置</td> <td>否</td> </tr> </table>	最小	0 m	最大	8 m	可配置	否
最小	0 m						
最大	8 m						
可配置	否						
检测区域 (角度)	120 °						

## 电气数据

额定电压	24 V DC	额定电流	< 6.0 A
------	---------	------	---------

## 连接数据

连接螺纹	Terminal	布线	PIN 4: + (黑色), PIN 3: - (蓝色)
------	----------	----	------------------------------

## 分类

ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ETIM 10.0	EC000133	ECLASS 14.0	27-14-40-07
ECLASS 15.0	27-14-40-07		