

WIL-TS-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

WIL 门开关预装一根 M12 电缆和接入线。能够在我们
WIL LED 灯具系列中实现简单的插接式应用。

通用订货数据

订货号	2537730000
类型	WIL-TS-M12
GTIN (EAN)	4050118549188
数量	1 items

WIL-TS-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E197061

尺寸和重量

深	40	深度 (英寸)	1.5748 inch
高度	36.3 mm	高度 (英寸)	1.4291 inch
宽度	102.5 mm	宽度 (英寸)	4.0354 inch
净重	120 g		

温度

工作温度	-20 - 60
------	----------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c20d50fa-e90d-470c-bef0-6f016c2e152d

常规技术数据

安装方式	螺钉安装	钻孔间距	21.5 mm
防护等级	IP67		

电气数据

额定电压	24 V DC	额定电流	1.5 A
------	---------	------	-------

电缆技术参数

电缆材料	PUR	护套颜色	黑色
电缆长度	0.5 m	芯线横截面积	0.34 mm ²

联接数据

编码	A 编码	联接螺纹	M12
拧紧力矩矩	0.8 Nm	布线	PIN 4: + (黑色), PIN 3: - (蓝色)






分类

ETIM 8.0	EC002591	ETIM 9.0	EC002591
ETIM 10.0	EC002591	ECLASS 14.0	27-27-06-09
ECLASS 15.0	27-27-06-09		

WIL-TS-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸**尺寸图****尺寸图****尺寸图****尺寸图****布线****Verdrahtung**

WIL-TS-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

PUR/无卤 黑色(U)



传感器/执行器电缆用于传感器和执行器布线，可在多个应用中实现数据或电力传输。上述模压电缆与接插件配合使用，提供有效、经验证的联接。电缆可用于包括湿度、粉尘、高温、低温、冲击或震动的各种环境条件。


我们的研发团队对上述问题进行了集中探索，设计出一系列特制M8和M12传感器/执行器电缆，总有一款适合您。M8和M12传感器-执行器电缆的标准配置包括黄铜镀镍螺母。但如果产品的工作环境极为严酷，您也可以选择配备不锈钢螺母版本的同类产品。在镀镍M8和M12螺母可能锈蚀且受机械条件限制不能使用塑料螺母的情况下，应当采用上述解决方案。

没能找到您需要的产品？或许您能对所需产品进行具体描述？请与我们交流！

通用订货数据

类型	SAIP-M12BG-3-3.0U	版本
订货号	1108730300	传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 3, 3 m, 孔式直, 带
GTIN (EAN)	4032248888481	屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	
类型	SAIL-M12BG-3-3.0U	版本
订货号	9457820300	传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 3, 3 m, 孔式直, 带
GTIN (EAN)	4032248228195	屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

螺钉端子联接器



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线，或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接，同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

类型	SAIBGS-P-4A-4/6-M12	版本
订货号	9457240000	可现场安装的接插件, M12
GTIN (EAN)	4008190312275	
数量	1 ST	
类型	SAISGS-P-4A-4/6-M12	版本
订货号	9457550000	可现场安装的接插件, M12
GTIN (EAN)	4032248167647	
数量	1 ST	