数据信息页

MCV APG 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

通用订货数据

版本	A-系列, 端板	
订货号	<u>2540800000</u>	
类型	MCV APG 4	
GTIN (EAN)	4050118553093	
数量	50 items	

MCV APG 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
	'		'	
深	48.15 mm	深度 (英寸)	1.8957 inch	
高度	19 mm	高度 (英寸)	0.748 inch	
宽度	0.5 mm	宽度 (英寸)	0.0197 inch	
净重	0.5 g			
温度				
	05.00 55.00	不应为应	F.00. 40.00	
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C	
环保产品合规				
RoHS 合规状态				
REACH SVHC				
————————— 其它技术参数	, ,	,		
六口ス小多奴			<u> </u>	
可卡装	是			
材料参数				
☆ エロナーホ ノ	Wemid	新 名 护 可	次担	
基础材料	Vvemia V-0		深褐	
阻燃等级符合 UL 94	V-U			
分类 ————————————————————————————————————				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01	
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01	