

HDC 10B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



新型的魏德米勒 RockStar® IP65 EMC 接线盒是在最严苛环境条件中使用时的理想之选，提供能够抵御电磁影响的保护功能。重载接插件包含插芯和保护外壳。新型的塑料带易于锁定，可以随时更换。所有的魏德米勒 RockStar® 接线盒由高品质压铸铝制成。令产品抗冲击、耐腐蚀，同时结构紧凑，重量轻。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 十字托架可更换, 电缆接头尺寸: none
订货号	2542310000
类型	HDC 10B ABU EMC
GTIN (EAN)	4050118648768
数量	1 items

HDC 10B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E92202

尺寸和重量

深	93 mm	深度 (英寸)	3.6614 inch
高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	45 mm	宽度 (英寸)	1.7716 inch
净重	115.7 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
化学抵抗力	
材料	液压油
化学抵抗力	有耐受性
材料	汽油
化学抵抗力	有耐受性
材料	紫外
化学抵抗力	有耐受性
材料	臭氧
化学抵抗力	有耐受性

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	外壳基本材料	镁铝
表面处理	粉末涂层	防护等级	IP65, 插接状态下
EMC 外壳	是	锁定元件材料	PA 66/6, 不锈钢

尺寸大小

进线 不

运行

电缆接头尺寸	none	插头/插座/盖板	下部 底座
罩盖	无盖板	两侧输入电缆数量	0
外壳设计	穿体式插座外壳	锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度, 十字托架可更换
安装尺寸	4	进线	不
型号	扩展 (运行)	机罩设计	十字托架
密封	FPM	颜色 (RAL)	RAL 9011
BG	4	适用于 ModuPlug®	是

HDC 10B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC 10B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件**尺寸 4 (10B/24D)**

新型的魏德米勒 RockStar® IP65 EMC 接线盒是在最严苛环境条件中使用时的理想之选，提供能够抵御电磁影响的保护功能。重载接插件包含插芯和保护外壳。新型的塑料带易于锁定，可以随时更换。所有的魏德米勒 RockStar® 接线盒由高品质压铸铝制成。令产品抗冲击、耐腐蚀，同时结构紧凑，重量轻。

通用订货数据

类型	HDC 24D TOBU 1M32G EMC	版本
订货号	2544020000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4050118648744	壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 24D TSBU 1M32G EMC	版本
订货号	2544010000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4050118648751	壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	