HDC 10B ABU EMC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





新型的魏德米勒 RockStar® IP65 EMC 接线盒是在最严苛环境条件中使用时的理想之选,提供能够抵御电磁影响的保护功能。 重载接插件包含插芯和保护外壳。新型的塑料带易于锁定,可以随时更换。所有的魏德米勒 RockStar®接线盒由高品质压铸铝制成。令产品抗冲击、耐腐蚀,同时结构紧凑,重量轻。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 十字托架可更换
订货号	<u>2542310000</u>
类型	HDC 10B ABU EMC
GTIN (EAN)	4050118648768
数量	1 items

HDC 10B ABU EMC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证



UL File Number Search UL 网站 cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

深	93 mm	深度 (英寸)	3.6614 inch
高度	30 mm	 高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	45 mm	宽度 (英寸)	1.7716 inch
	115.7 a		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质	र्च (SVHC)	
化学抵抗力	材料	液压油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	汽油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	紫外	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	臭氧	
	化学抵抗力	有耐受性	

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	外壳基本材料	铸铝
表面处理	粉末涂层	防护等级	IP65, 插接状态下
EMC 外壳	是	锁定元件材料	PA 66/6, 不锈钢板, 防锈

运行

插头/插座/盖板	下部 底座	罩盖	无盖板
外壳设计	穿体式插座外壳	锁定系统设计	侧面锁定,普通高度, 十字 托架可更换
安装尺寸	4	 型号	扩展 (运行)
机罩设计	十字托架		FPM
颜色 (RAL)	RAL 9011	BG	4
适用于 ModuPlug®	是		

分类

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02

数据信息页

HDC 10B ABU EMC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

27-44-02-02

HDC 10B ABU EMC




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



数据信息页

HDC 10B ABU EMC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

尺寸 4 (10B/24D)



新型的魏德米勒 RockStar® IP65 EMC 接线盒是在最严苛环境条件中使用时的理想之选,提供能够抵御电磁影响的保护功能。 重载接插件包含插芯和保护外壳。新型的塑料带易于锁定,可以随时更换。所有的魏德米勒 RockStar®接线盒由高品质压铸铝制成。令产品抗冲击、耐腐蚀,同时结构紧凑,重量轻。

通用订货数据

四円以刃	. 2	
类型	HDC 24D TOBU 1M32G EMC	版本
订货号	<u>2544020000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4050118648744	壳, 侧面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 24D TSBU 1M32G EMC	版本
类型 订货号	HDC 24D TSBU 1M32G EMC 2544010000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外

目录日期/图纸 5