

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





新型的魏德米勒 RockStar® IP65 EMC 接线盒是在最严苛环境条件中使用时的理想之选,提供能够抵御电磁影响的保护功能。 重载接插件包含插芯和保护外壳。新型的塑料带易于锁定,可以随时更换。所有的魏德米勒 RockStar®接线盒由高品质压铸铝制成。令产品抗冲击、耐腐蚀,同时结构紧凑,重量轻。

#### 通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
订货号	<u>2543970000</u>
类型	HDC 16D TOLU 1M32G EMC
GTIN (EAN)	4050118648706
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
cURus 证书号	E92202

### 尺寸和重量

深	60 mm	深度 (英寸)	2.3622 inch
高度	72 mm	高度 (英寸)	2.8346 inch
宽度	43 mm	宽度 (英寸)	1.6929 inch
	164 g		

### 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

### 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)	
化学抵抗力	材料	液压油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	汽油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	紫外
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	臭氧
	化学抵抗力	有耐受性

#### 通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	外壳基本材料	铸铝
表面处理	粉末涂层	 防护等级	IP65, 插接状态下
EMC 外壳	是		

### 尺寸大小

#### 运行

电缆接头尺寸	M 32	插头/插座/盖板	上部 插座
上方输入电缆数量	1	 两侧输入电缆数量	0
外壳设计	顶部进线, 插头外壳	 锁定系统设计	端部锁定,普通高度
类型	高的	安装尺寸	3
进线	带螺纹		
机罩设计	长托架		FPM
螺纹 (内部)	M 32	 颜色 (RAL)	RAL 9011
BG	3	适用于 ModuPlug®	是





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 分类

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### EMC 第 1 代黄铜电缆接头



随着电子组件的灵敏度不断提高,电磁干扰频率不断提 高,电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这 类EMC电缆接头采用360°筛查接线点,可屏蔽干扰频率。 手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果, 其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让 组装变得轻松快捷。

#### 通用订货数据

数量

类型 VG M32 - MS 1/EMV 订货号 1909530000 GTIN (EAN) 4032248536450

10 ST

VG EMV GEN 1 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 32, 8, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀

版本

#### EMC 第 4 代黄铜电缆接头



随着电子组件的灵敏度不断提高,电磁干扰频率不断提 高,电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这 类EMC电缆接头采用360°筛查接线点,可屏蔽干扰频率。 手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果, 其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让 组装变得轻松快捷。

#### 通用订货数据

数量

类型 VG M32 EMV-4 MS 16-25

订货号 2435180000 GTIN (EAN) 4050118446937 10 ST

VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼),电缆接头,直, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟),

IP69K, 黄铜材质, 镀镍的

5 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

#### 尺寸 3 (06B/16D)



新型的魏德米勒 RockStar® IP65 EMC 接线盒是在最严苛 环境条件中使用时的理想之选,提供能够抵御电磁影响的 保护功能。 重载接插件包含插芯和保护外壳。新型的塑料带易于锁定,可以随时更换。所有的魏德米勒 RockStar® 接线盒由高品质压铸铝制成。令产品抗冲击、耐腐蚀,同 时结构紧凑,重量轻。

#### 通用订货数据

类型 HDC 06B ALU EMC 订货号 2542230000 GTIN (EAN)

4050118648720

数量

版本

HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,

端部锁定, 普通高度, 长托架可更换

6 目录日期 / 图纸