

HDC 24D TOLU 1M32G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



新型的魏德米勒 RockStar® IP65 EMC 接线盒是在最严苛环境条件中使用时的理想之选，提供能够抵御电磁影响的保护功能。重载接插件包含插芯和保护外壳。新型的塑料带易于锁定，可以随时更换。所有的魏德米勒 RockStar® 接线盒由高品质压铸铝制成。令产品抗冲击、耐腐蚀，同时结构紧凑，重量轻。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
订货号	2544000000
类型	HDC 24D TOLU 1M32G EMC
GTIN (EAN)	4050118648737
数量	1 items

HDC 24D TOLU 1M32G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

深	73 mm	深度 (英寸)	2.874 inch
高度	72 mm	高度 (英寸)	2.8346 inch
宽度	43 mm	宽度 (英寸)	1.6929 inch
净重	183.2 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

化学抵抗力	材料	液压油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	汽油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	紫外
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	臭氧
	化学抵抗力	有耐受性

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	外壳基本材料	镁铝
表面处理	粉末涂层	防护等级	IP65, 插接状态下
EMC 外壳	是		

尺寸大小

进线	带螺纹
----	-----

运行

电缆接头尺寸	M 32	插头/插座/盖板	上部 插座
罩盖	无盖板	上方输入电缆数量	1
两侧输入电缆数量	0	外壳设计	顶部进线, 插头外壳
锁定系统设计	端部锁定, 普通高度	类型	高的
安装尺寸	4	进线	带螺纹
型号	插头	机罩设计	长托架
密封	FPM	螺纹 (内部)	M 32
颜色 (RAL)	RAL 9011	BG	4
适用于 ModuPlug®	是		

HDC 24D TOLU 1M32G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 24D TOLU 1M32G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC 24D TOLU 1M32G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**EMC 第 1 代黄铜电缆接头**

随着电子组件的灵敏度不断提高，电磁干扰频率不断提高，电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点，可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果，其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

通用订货数据

类型	VG M32 - MS 1/EMV	版本	
订货号	1909530000	VG EMV GEN 1 (EMC 电缆接头, 带压接笼), 电缆接头, 直, M 32, 8, OD	
GTIN (EAN)	4032248536450	min. 15 - OD max. 21 mm, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的	
数量	10 ST		

EMC 第 4 代黄铜电缆接头

随着电子组件的灵敏度不断提高，电磁干扰频率不断提高，电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点，可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果，其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

通用订货数据

类型	VG M32 EMV-4 MS 16-25	版本	
订货号	2435180000	VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头, 带压接笼), 电缆接头, 直, M 32, 9, OD	
GTIN (EAN)	4050118446937	min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的	
数量	10 ST		

HDC 24D TOLU 1M32G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件**防尘防尘盖**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 10B DMDQ 4BO	版本
----	------------------	----

 订货号 | [1665250000](#) | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁定, |

GTIN (EAN) | 4008190421953 | 加高, 标准, 电缆接头尺寸: none |

数量 | 1 ST | |

<div data-bbox="66 3281 928 3290" data-label