

## HDC 24D TOBU 1M32G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



新型的魏德米勒 RockStar® IP65 EMC 接线盒是在最严苛环境条件中使用时的理想之选，提供能够抵御电磁影响的保护功能。重载接插件包含插芯和保护外壳。新型的塑料带易于锁定，可以随时更换。所有的魏德米勒 RockStar® 接线盒由高品质压铸铝制成。令产品抗冲击、耐腐蚀，同时结构紧凑，重量轻。

## 通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
订货号	<a href="#">2544020000</a>
类型	HDC 24D TOBU 1M32G EMC
GTIN (EAN)	4050118648744
数量	1 items

## HDC 24D TOBU 1M32G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E92202

## 尺寸和重量

深	73 mm	深度 (英寸)	2.874 inch
高度	72 mm	高度 (英寸)	2.8346 inch
宽度	43 mm	宽度 (英寸)	1.6929 inch
净重	160.16 g		

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

化学抵抗力	材料	液压油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	汽油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	紫外
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	臭氧
	化学抵抗力	有耐受性

## 通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	外壳基本材料	镁铝
表面处理	粉末涂层	防护等级	IP65, 插接状态下
EMC 外壳	是		

## 尺寸大小

进线 带螺纹

## 运行

电缆接头尺寸	M 32	插头/插座/盖板	上部 插座
罩盖	无盖板	上方输入电缆数量	1
两侧输入电缆数量	0	外壳设计	顶部进线, 插头外壳
锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度	类型	高的
安装尺寸	4	进线	带螺纹
型号	插头	机罩设计	十字托架
密封	FPM	螺纹 (内部)	M 32
颜色 (RAL)	RAL 9011	BG	4
适用于 ModuPlug®	是		

## HDC 24D TOBU 1M32G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 技术数据

#### 分类


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 24D TOBU 1M32G EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



## HDC 24D TOBU 1M32G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## EMC 第 1 代黄铜电缆接头



随着电子组件的灵敏度不断提高，电磁干扰频率不断提高，电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点，可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果，其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

## 通用订货数据

类型	VG M32 - MS 1/EMV	版本
订货号	<a href="#">1909530000</a>	VG EMV GEN 1 (EMC 电缆接头, 带压接笼), 电缆接头, 直, M 32, 8, OD
GTIN (EAN)	4032248536450	min. 15 - OD max. 21 mm, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
数量	10 ST	

## EMC 第 4 代黄铜电缆接头



随着电子组件的灵敏度不断提高，电磁干扰频率不断提高，电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点，可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果，其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

## 通用订货数据

类型	VG M32 EMV-4 MS 16-25	版本
订货号	<a href="#">2435180000</a>	VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头, 带压接笼), 电缆接头, 直, M 32, 9, OD
GTIN (EAN)	4050118446937	min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
数量	10 ST	

## HDC 24D TOBU 1M32G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 配套联接件

## 尺寸 4 (10B/24D)



新型的魏德米勒 RockStar® IP65 EMC 接线盒是在最严苛环境条件中使用时的理想之选，提供能够抵御电磁影响的保护功能。重载接插件包含插芯和保护外壳。新型的塑料带易于锁定，可以随时更换。所有的魏德米勒 RockStar® 接线盒由高品质压铸铝制成。令产品抗冲击、耐腐蚀，同时结构紧凑，重量轻。

## 通用订货数据

类型	HDC 10B ABU EMC	版本
订货号	<a href="#">2542310000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4050118648768	侧面锁定, 普通高度, 十字托架可更换, 电缆接头尺寸: none
数量	1 ST	