数据信息页

HDC 40D TOBU 1M40G EMC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

新型的魏德米勒 RockStar® IP65 EMC 接线盒是在最严苛环境条件中使用时的理想之选,提供能够抵御电磁影响的保护功能。 重载接插件包含插芯和保护外壳。新型的塑料带易于锁定,可以随时更换。所有的魏德米勒 RockStar®接线盒由高品质压铸铝制成。令产品抗冲击、耐腐蚀,同时结构紧凑,重量轻。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40
订货号	<u>2544040000</u>
类型	HDC 40D TOBU 1M40G EMC
GTIN (EAN)	4050118648775
数量	1 items



HDC 40D TOBU 1M40G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000437

EC000437

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	7h		
ROHS	一致		
UL File Number Search cURus 证书号	<u>UL 网站</u> E92202		
ONUS 证书写	E92202		
尺寸和重量			
菜	93.3 mm	深度 (英寸)	3.6732 inch
·本 高度	75.5 mm	<i>体及 (关寸)</i> 高度 (英寸)	2.9724 inch
^{司及}	45.5 mm	<u>同及 (关寸)</u> 宽度 (英寸)	1.7913 inch
^{见反} 争重	261 g		1.7915
· 温度	20.9		
温度限值	-40 °C 125 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关	注物质 (SVHC)	
 化学抵抗力	材料	液压油	
ריחולאני נים!	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	汽油	
	化学抵抗力		
	材料		
	化学抵抗力		
	材料		
	化学抵抗力	有耐受性	
通用参数			
四峽笠切外人口。4	V 0	/ı ≠ # ++++\\	£\$£0
阻燃等级符合 UL 94 表面处理	V-0 粉末涂层		
K M C 外壳			1700, 油液体心下
尺寸大小			
			,
进线	带螺纹 ————————————————————————————————————		
运行			
电缆接头尺寸	M 40	插头/插座/盖板	上部 插座
上方输入电缆数量	1		顶部进线, 插头外壳
锁定系统设计	侧面锁定,普通高度		高的
W.C.11.00 W.T.	6		带螺纹
安装尺寸	1-2-7	机罩设计	十字托架
安装尺寸	插头	1/4-2/1	
安装尺寸 型号	FPM	螺纹(内部)	M 40
安装尺寸 型号 密封 颜色 (RAL) 适用于 ModuPlug®			M 40 6

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC000437

EC000437



HDC 40D TOBU 1M40G EMC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

数据信息页

HDC 40D TOBU 1M40G EMC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

HDC 40D TOBU 1M40G EMC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

EMC 第 1 代黄铜电缆接头

随着电子组件的灵敏度不断提高,电磁干扰频率不断提高,电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点,可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果,其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

通用订货数据

 类型
 VG M40 - MS 1/EMV
 版本

 订货号
 1909540000
 VG EMV GEN 1 (EMC 电缆接头,带压接笼),电缆接头,直, M 40, 9, OD

 GTIN (EAN)
 4032248536467
 min. 19 - OD max. 28 mm, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K,黄铜材质,镀

 数量
 5 ST
 镍的

EMC 第 4 代黄铜电缆接头

随着电子组件的灵敏度不断提高,电磁干扰频率不断提高,电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点,可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果,其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

通用订货数据

类型	VG M40 EMV-4 MS 22-32	版本	
订货号	<u>2435190000</u>	VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 40, 9, OD	
GTIN (EAN)	4050118446944	min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟),	
数量	5 ST	IP69K, 黄铜材质, 镀镍的	

目录日期/图纸 5

数据信息页

HDC 40D TOBU 1M40G EMC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

尺寸 6 (16B/40D)

新型的魏德米勒 RockStar® IP65 EMC 接线盒是在最严苛环境条件中使用时的理想之选,提供能够抵御电磁影响的保护功能。 重载接插件包含插芯和保护外壳。新型的塑料带易于锁定,可以随时更换。所有的魏德米勒 RockStar®接线盒由高品质压铸铝制成。令产品抗冲击、耐腐蚀,同时结构紧凑,重量轻。

通用订货数据

类型 HDC 16B ABU EMC 版本

订货号 <u>2542320000</u> HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,

4050118648799 侧面锁定,普通高度, 十字托架可更换

数量 1 ST

GTIN (EAN)

目录日期/图纸 6