

DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



智能布线解决方案可以为您节省宝贵的时间和金钱。

FieldPower® 模块化系统拥有适合每一个布线任务的解决方案。

适用于预组装电缆的可折叠密封件

可用密封件带有 M16 和 M20 联接螺纹，操作和信号装置可以集成到密封件中

通用订货数据

版本	Field Power® 密封插芯, 连接螺纹式密封, IP65, 带对应机壳, EPDM
订货号	2545540000
类型	DG M16 PT6
GTIN (EAN)	4050118555523
数量	1 items

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
高度	33.8 mm	高度 (英寸)	1.3307 inch
宽度	46.7 mm	宽度 (英寸)	1.8386 inch
净重	23.01 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

基础材料	EPDM	硅胶	无
颜色编码	黑色	类型	连接螺纹式密封
防护等级	IP65, 带对应机壳	阻燃等级符合 UL 94	HB
安装位置、安装提示	用于 FieldPower® 密封槽	螺纹 (内部)	M 16
类型	螺纹适配器 M16		

分类

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

类型	VG M16 - K 68	版本
订货号	1772290000	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD
GTIN (EAN)	4032248 129959	max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
数量	50 ST	
类型	VG M16-1/K68	版本
订货号	1909860000	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD
GTIN (EAN)	4032248536788	max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
数量	50 ST	

IE 紧固元件



导轨安装工具可以帮助你拧紧 O4 型法兰的锁紧装置。
特点：
• 标准工具
• 采用耐用塑料制成

通用订货数据

类型	IE-FISP-V4	版本
订货号	9204370000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248660780	
数量	2 ST	

插针



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧连接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	SAIE-M12S-4-0.5U-M16	版本
订货号	1861090000	内置插头, M12, 针式 直, 紧固螺纹: M 16 x 1.5, 回路数: 4, 股线 / 电缆
GTIN (EAN)	4032248419135	长度: 0.5 m, 前面板安装
数量	1 ST	

插座



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧连接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

类型	SAIE-M12B-4-0.5U-M16	版本
订货号	1861120000	内置插头, M12, 孔式 直, 紧固螺纹: M 16 x 1.5, 回路数: 4, 股线 / 电缆
GTIN (EAN)	4032248419166	长度: 0.5 m, 前面板安装
数量	1 ST	

孔式



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件, 超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5	版本
订货号	2530800000	内置插头, M12, 孔式 直, 紧固螺纹: M 16 x 1.5, 回路数: 5, 股线 / 电缆
GTIN (EAN)	4050118540925	长度: 0.3 m, 前面板安装
数量	1 ST	
类型	SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16	版本
订货号	1467960000	内置插头, M12, 孔式 直, 紧固螺纹: M 16 x 1.5, 回路数: 4, 股线 / 电缆
GTIN (EAN)	4050118273465	长度: 0.2 m, 前面板安装
数量	1 ST	