

DG M20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



智能布线解决方案可以为您节省宝贵的时间和金钱。
 FieldPower® 模块化系统拥有适合每一个布线任务的解决方案。
 适用于预组装电缆的可折叠密封件
 可用密封件带有 M16 和 M20 联接螺纹，操作和信号装置
 可以集成到密封件中

通用订货数据

版本	Field Power® 密封插芯, 连接螺纹式密封, IP65, 带对应机壳, EPDM
订货号	2545550000
类型	DG M20 PT6
GTIN (EAN)	4050118555530
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E256877

尺寸和重量

深	19.5 mm	深度 (英寸)	0.7677 inch
高度	33.8 mm	高度 (英寸)	1.3307 inch
宽度	46.7 mm	宽度 (英寸)	1.8386 inch
净重	21 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

基础材料	EPDM	硅胶	无
颜色编码	黑色	类型	连接螺纹式密封
防护等级	IP65, 带对应机壳	阻燃等级符合 UL 94	HB
安装位置、安装提示	用于 FieldPower® 密封槽	螺纹 (内部)	M 20
类型	螺纹适配器 M20		

分类

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

DG M20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

类型	VG M20-1/K68	版本	
订货号	1772300000	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD	
GTIN (EAN)	4032248129966	max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6	
数量	50 ST		

IE 紧固元件



导轨安装工具可以帮助你拧紧 O4 型法兰的锁紧装置。
特点：
• 标准工具
• 采用耐用塑料制成

通用订货数据

类型	IE-FISP-V4	版本	
订货号	9204370000	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248660780		
数量	2 ST		

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

类型	VG M20 - K 68	版本	
订货号	2811470000	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 10 -	
GTIN (EAN)	4064675292227	OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6	
数量	50 ST		

DG M20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

插针



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

类型	SAIE-7/8-S-5-0.2U-M20	版本
订货号	1471490000	内置插头, 7/8", 针式 直, 紧固螺纹: M 20, 回路数: 5, 股线 / 电缆长度:
GTIN (EAN)	4050118278729	0.2 m
数量	1 ST	

插座



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

类型	SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20	版本
订货号	1398710000	内置插头, 7/8", 孔式 直, 紧固螺纹: M 20, 回路数: 5, 股线 / 电缆长度:
GTIN (EAN)	4050118200607	0.2 m
数量	1 ST	