

**HDC XX6A03 MMSXXXX-3000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 订货号        | 2546843000                              |
| 类型         | <a href="#">HDC XX6A03 MMSXXXX-3000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118556667                           |
| 数量         | 1 items                                 |

## HDC XX6A03 MMSXXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |           |
|----|-----------|
| 净重 | 2016.96 g |
|----|-----------|

## 温度

|      |                  |
|------|------------------|
| 温度限值 | -30 °C ... 90 °C |
|------|------------------|

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## 通用数据

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| 回路数    | 8         | 电缆长度 | 30 m      |
| 编码     | X-编码      | 插针镀层 | Au (Gold) |
| 传输速率   | 10 Gbit/s | 绝缘电阻 | ≥ 1000 MΩ |
| 目录册    | Cat. 6A   | 额定电压 | 50 V      |
| 额定电流   | 0.5 A     | 插拔次数 | ≥ 100     |
| 污染等级   | 2         | 对侧型号 | 公头        |
| 侧面模块型号 | 公头        |      |           |

## 电缆技术参数

|      |                      |        |
|------|----------------------|--------|
| 电缆长度 | 30 m                 |        |
| 护套颜色 | 绿(RAL 6018)          |        |
| 带屏蔽  | 是                    |        |
| 卤素   | 无卤                   |        |
| 绝缘   | 聚烯烃                  |        |
| 护套材料 | PUR                  |        |
| 颜色编码 | 白/蓝, 白/橙, 白/绿, 白 / 棕 |        |
| 外直径  | 直径                   | 8.9 mm |
| 外径   | 8.9 mm               |        |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |