

HDC XX6A03 MMSXXXX-5000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	2546845000
类型	HDC XX6A03 MMSXXXX-5000
GTIN (EAN)	4050118556650
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX6A03 MMSXXXX-5000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 3666 g

温度

温度限值 -30 °C ... 90 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

通用数据

回路数	8	电缆长度	50 m
编码	X-编码	插针镀层	Au (Gold)
传输速率	10 Gbit/s	绝缘电阻	≥ 1000 MΩ
目录册	Cat. 6A	额定电压	50 V
额定电流	0.5 A	插拔次数	≥ 100
污染等级	2	对侧型号	公头
侧面模块型号	公头		

电缆技术参数

电缆长度	50 m
护套颜色	绿(RAL 6018)
带屏蔽	是
卤素	无卤
绝缘	聚烯烃
护套材料	PUR
颜色编码	白/蓝, 白/橙, 白/绿, 白/棕
外直径	直径 8.9 mm
外径	8.9 mm

分类

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		