



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

#### 通用订货数据

版本	FrontCom, 隔板, 不带屏蔽
订货号	<a href="#">2548060000</a>
类型	IE-FC-IP-PWB
GTIN (EAN)	4050118557596
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证

ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E223801

## 尺寸和重量

高度	19.5 mm	高度 (英寸)	0.7677 inch
宽度	51.5 mm	宽度 (英寸)	2.0276 inch
长度	90.5 mm	长度 (英寸)	3.563 inch
净重	14.82 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77

## 基本信息

产品型号	隔板, 不带屏蔽	材料	聚碳酸酯(PC)
------	----------	----	----------

## 插芯

大号电源插芯	1
--------	---

## 通用标准


cURus 证书号	E223801	CSA 认证号	2000039-80039714
-----------	---------	---------	------------------

## 分类

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

尺寸图

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1736181044</a>	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 ST	

电源插座



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型	IE-FCI-PWB-AU	版本
订货号	<a href="#">1450830000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 I, 孔式, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-AU-10A	版本
订货号	<a href="#">1546590000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 I, 孔式, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-CH	版本
订货号	<a href="#">1450780000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 J, 孔式, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-CN	版本
订货号	<a href="#">1450790000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 I, 孔式, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	版本
订货号	<a href="#">2426700000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 E, 孔式, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
数量	1 ST	

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	IE-FCI-PWB-DE	版本
订货号	<a href="#">1450730000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 F, 孔式, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-FR	版本
订货号	<a href="#">1450750000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 E, 孔式, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-FR-OR	版本
订货号	<a href="#">2007230000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 E, 孔式, FR, 橙色
GTIN (EAN)	4050118392135	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-GB	版本
订货号	<a href="#">1450770000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 G, 孔式, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-IND	版本
订货号	<a href="#">2500710000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 D, 孔式, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-ISR	版本
订货号	<a href="#">2531060000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 H, 孔式, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWS-IT	版本
订货号	<a href="#">1450810000</a>	FrontCom, 小号电源插芯, 类型 L, 孔式, IT, EU
GTIN (EAN)	4050118255720	
数量	1 ST	

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDS 0.4X2.5X75	版本
订货号	<a href="#">9009030000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 ST	

FrontCom Vario 附件



通用订货数据

类型	IE-FC-PWPC	版本	
订货号	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, 触摸安全保护, 单框架	
GTIN (EAN)	4050118255584		
数量	1 ST		