# 数据信息页

## **HDC MHP 200 FC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







### 灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案, 能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

#### 通用订货数据

版本	电源模块, 1000 V, 200 A, 回路数: 1, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1.5
订货号	<u>2549260000</u>
类型	HDC MHP 200 FC
GTIN (EAN)	4050118558685
数量	1 items

## **HDC MHP 200 FC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-17

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

1人人教1店			
审批			
//AMID 认证			
MAIVIID 1A1E	c <b>7</b> us		
ROHS			
JL File Number Search	UL 网站		
URus 证书号	E92202		
尺寸和重量			,
va	0.4	************************************	1.0000
<u>罙</u> 高度	34 mm 59.6 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch 2.3465 inch
司及	21.85 mm	   一	2.3465 Inch 0.8602 inch
<sup>负良</sup> 争重	12 g	见反 (兴 \J )	U.OUUZ IIICII
温度限值	-40 °C 125 °C		
环保产品合规			
	,		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	Potassium perfluorobi	utane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	1609748e-c278-4c9	b-b3d1-e6215d2988cd	
通用数据			
	1	阻燃等级符合 UL 94	V-0
当 <u>昨</u> 奴	10 <sup>12</sup> Ω		≥ 500
전号	 插座	 过压等级	III
= 5 5染等级	3		
57 <del>年年以</del> 系列	ModuPlug	<u> </u>	1000 V
<sub>R20</sub> 安照 UL/CSA 额定电压	600 V	额定电压 (DIN EN 61984)	8 kV
预定电流 (DIN EN 61984)	200 A		1.5
安全接地数据			
PE 连接类型	模块框架的螺钉联接		
版本			
	4.0	TV 1-5 24 Tu	/V (*****
额定连接下的裸线长度	19 mm 70 mm²		<u>冷压联接</u> 25 mm²
最大压接面积	70 mm²	最小压接面积	25 mm²
分类 			
ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
TIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
TIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-17
ECLASS 9.1	27-44-02-17	ECLASS 10.0	27-44-02-17
ECLASS 11.0	27-44-02-17	ECLASS 12.0	27-44-02-17
ECLACE 12 O	27 44 02 17	ECLACC 14 O	27 44 02 17

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

目录日期/图纸 2

ECLASS 14.0

27-44-02-17

27-44-02-17

## **HDC MHP 200 FC**





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


图纸












#### HP 200 / IP65 housing / 4 poles



## **HDC MHP 200 FC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 200 A 压接触点



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

#### 通用订货数据

类型	HDC MHP200 F 25	版本
订货号	<u>2514820000</u>	插座, 银的, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118528466	
数量	10 ST	
类型	HDC MHP200 F 35	版本
订货号	<u>2514830000</u>	插座, 银的, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118528473	
数量	10 ST	
类型	HDC MHP200 F 50	版本
类型 订货号	HDC MHP200 F 50 2514840000	版本 插座, 银的, 50 mm <sup>2</sup>
订货号	<u>2514840000</u>	
订货号 GTIN (EAN)	<u>2514840000</u> 4050118528480	
订货号 GTIN (EAN) 数量	2514840000 4050118528480 10 ST	插座, 银的, 50 mm²
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	2514840000 4050118528480 10 ST HDC MHP200 F 70	插座, 银的, 50 mm <sup>2</sup> 版本
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号	2514840000 4050118528480 10 ST HDC MHP200 F 70 2514850000	插座, 银的, 50 mm <sup>2</sup> 版本

## 退针工具



魏德米勒提供各种压接工具、退针工具和光纤工具。

#### 通用订货数据

 类型
 HDC MHP200 REMOVAL TOOL
 版本

 订货号
 2617240000

 GTIN (EAN)
 4050118705430

 数量
 1 ST

# 数据信息页

## **HDC MHP 200 FC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

### 电气模块



#### 灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案,能够节省大量 的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

### 通用订货数据

类	€型	HDC MHP 200 MC	版本
ì.	J货号	2548900000	电源模块, 1000 V, 200 A, 回路数: 1, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数:
G	TIN (EAN)	4050118619287	1.5
娄	量	1 ST	