

## HDC 64D SBU 2M32G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IP65

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

### 通用订货数据

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 订货号        | <a href="#">2550540000</a>                                               |
| 类型         | HDC 64D SBU 2M32G N                                                      |
| GTIN (EAN) | 4064675005087                                                            |
| 数量         | 1 items                                                                  |

## HDC 64D SBU 2M32G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E92202

## 尺寸和重量

|           |          |         |             |
|-----------|----------|---------|-------------|
| 深         | 144 mm   | 深度 (英寸) | 5.6693 inch |
| 高度        | 84 mm    | 高度 (英寸) | 3.3071 inch |
| 宽度        | 58 mm    | 宽度 (英寸) | 2.2835 inch |
| 安装尺寸 - 高度 | 45 mm    | 安装宽度    | 132 mm      |
| 净重        | 425.92 g |         |             |

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

|       |    |         |
|-------|----|---------|
| 化学抵抗力 | 材料 | 丙酮      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 钻孔油     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 柴油      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 乙醇      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 传动油     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 液压油     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 冷却剂     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 石油挥发油   |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 汗液      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 高级汽油    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 水       |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 紫外      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 不稳定     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 臭氧      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 不稳定     |

## 通用参数

表面处理 粉末涂层 防护等级 IP65, 插接状态下

## HDC 64D SBU 2M32G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 尺寸大小

|         |        |         |         |
|---------|--------|---------|---------|
| 孔距 A2   | 132 mm | 进线      | 带螺纹     |
| 外壳宽度 C  | 43 mm  | 插座宽度 C1 | 57.5 mm |
| 外壳总长    | 120 mm | 外壳高度B   | 84 mm   |
| 底座高度 B1 | 5 mm   |         |         |

## 运行

|               |            |          |       |
|---------------|------------|----------|-------|
| 电缆接头尺寸        | M 32       | 插头/插座/盖板 | 下部 底座 |
| 罩盖            | 无盖板        | 上方输入电缆数量 | 0     |
| 两侧输入电缆数量      | 2          | 外壳设计     | 插座外壳  |
| 锁定系统设计        | 侧面锁定, 普通高度 | 类型       | 高的    |
| 安装尺寸          | 8          | 进线       | 带螺纹   |
| 型号            | 插座外壳       | 机罩设计     | 十字托架  |
| 密封            | NBR        | 螺纹 (内部)  | M 32  |
| 颜色 (RAL)      | RAL 7035   | BG       | 8     |
| 适用于 ModuPlug® | 是          |          |       |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC 64D SBU 2M32G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 插头外壳 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 64D TOBU 2M32G         | 版本                                                                             |
| 订货号        | <a href="#">1009710000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248771394              |                                                                                |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                |
| 类型         | HDC 64D TOBU 1M40G         | 版本                                                                             |
| 订货号        | <a href="#">1045560000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40 |
| GTIN (EAN) | 4032248780532              |                                                                                |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                |

## XXL插头外壳, 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 64D TOBU 1M50G         | 版本                                                                             |
| 订货号        | <a href="#">1111140000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 50 |
| GTIN (EAN) | 4032248964413              |                                                                                |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                |

## 插头外壳 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## HDC 64D SBU 2M32G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 24B TOBU 1PG21G        | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1661370000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190417925              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 24B TOBU 1PG29G        | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1661380000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190417932              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 64D TOBU 1PG21G        | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1661440000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190417994              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 64D TOBU 1PG29G        | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1661460000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418014              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 64D TOBU 1M32G         | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1786830000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4032248204076              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 24B TOBU 1M32G         | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1787810000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4032248205257              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 24B TOBU 1M25G         | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1787820000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248205264              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 24B TOBU 1M40G         | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1902980000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 40  |
| GTIN (EAN) | 4032248585274              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |

## XXL插头外壳, 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 64D TSBU 1M50G         | 版本                                                                             |
| 订货号        | <a href="#">1111130000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 50 |
| GTIN (EAN) | 4032248967711              |                                                                                |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                |

## HDC 64D SBU 2M32G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

www.weidmueller.com

## 插头外壳 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 24B TSB 1PG21G         | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1661230000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190417789              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 24B TSB 1PG29G         | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1661240000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190417796              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 64D TSB 1PG21G         | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1661300000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190417857              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 64D TSB 1PG29G         | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1661320000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190417871              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 64D TSB 1M32G          | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1786770000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4032248204014              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 64D TSB 1M25G          | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1786780000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248204021              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 24B TSB 1M32G          | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1787750000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4032248205097              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 24B TSB 1M25G          | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1787760000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248205103              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 64D TSB 1M40G          | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1809630000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40  |
| GTIN (EAN) | 4032248284986              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 类型         | HDC 24B TSB 1M40G          | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1902480000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 40  |
| GTIN (EAN) | 4032248592944              |                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |

## HDC 64D SBU 2M32G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 24B DODQ 4B0           | 版本                                                                       |
| 订货号        | <a href="#">1665630000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4008190422653              |                                                                          |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                          |

## IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | VG M32 - MS 68             | 版本                                                                                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1772240000</a> | VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜 |
| GTIN (EAN) | 4032248129898              | 材质, 镀镍的                                                                                                             |
| 数量         | 10 ST                      |                                                                                                                     |
| 类型         | VG M32 - K 68              | 版本                                                                                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1772320000</a> | VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6     |
| GTIN (EAN) | 4032248129980              |                                                                                                                     |
| 数量         | 20 ST                      |                                                                                                                     |

## HDC 64D SBU 2M32G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## 穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 24B ABU                | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">1212400000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, |
| GTIN (EAN) | 4008190083939              | 侧面锁定, 普通高度, 十字托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none         |
| 数量         | 1 ST                       |                                                |
| 类型         | HDC 24B ABU N              | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">2488600000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, |
| GTIN (EAN) | 4050118541533              | 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none                   |
| 数量         | 1 ST                       |                                                |

## 对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 24B KBU 1M25G          | 版本                                                                          |
| 订货号        | <a href="#">1787920000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248205363              |                                                                             |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                             |
| 类型         | HDC 24B KBU 1PG21G         | 版本                                                                          |
| 订货号        | <a href="#">1661720000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418274              |                                                                             |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                             |
| 类型         | HDC 24B KBU 1PG29G         | 版本                                                                          |
| 订货号        | <a href="#">1661730000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418281              |                                                                             |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                             |
| 类型         | HDC 64D KBU 1M32G          | 版本                                                                          |
| 订货号        | <a href="#">1786960000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4032248204205              |                                                                             |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                             |

## HDC 64D SBU 2M32G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

|            |                            |                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 64D KBU 1PG29G         | 版本                                                                          |
| 订货号        | <a href="#">1661810000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418359              |                                                                             |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                             |

## 插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                           |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 24B SBU 1M25G          | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">1901150000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248521258              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |
| 类型         | HDC 24B SBU 1M25G N        | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">2560960000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4050118673227              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |
| 类型         | HDC 24B SBU 1PG21G         | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">1661510000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418069              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |
| 类型         | HDC 24B SBU 1PG21G N       | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">2560750000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4050118676747              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |
| 类型         | HDC 24B SBU 2M25G          | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">1787870000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248205318              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |
| 类型         | HDC 24B SBU 2PG21G         | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">1661520000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418076              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |
| 类型         | HDC 24B SBU 2M25G N        | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">2560970000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4050118676730              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |
| 类型         | HDC 64D SBU 1M25G          | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">1904340000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248585601              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |

## HDC 64D SBU 2M32G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

|            |                            |                                                                           |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 64D SBU 1M32G          | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">1904350000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4032248585298              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |
| 类型         | HDC 64D SBU 1M32G N        | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">2561050000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4050118680195              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |
| 类型         | HDC 64D SBU 2M25G          | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">1786890000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248204137              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |
| 类型         | HDC 64D SBU 2M25G N        | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">2561060000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4050118680508              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |
| 类型         | HDC 64D SBU 2M32G          | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">1786880000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4032248204120              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |
| 类型         | HDC 64D SBU 2M32G N        | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">2550540000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4064675005087              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |
| 类型         | HDC 64D SBU 2PG21G         | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">1661590000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418144              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |
| 类型         | HDC 64D SBU 2PG29G         | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">1661630000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418182              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |
| 类型         | HDC 64D SBU 2PG29G N       | 版本                                                                        |
| 订货号        | <a href="#">2560790000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4050118894103              |                                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                           |