

WQB 7 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件 (端子), 螺钉固定的, 橙色, 41 A, 回路数: 7, 间距 P (单位 : mm) : 11.10, 绝缘: 是, 宽度: 73.7 mm
订货号	2550770000
类型	WQB 7 WTL 6/4 FF
GTIN (EAN)	4050118560633
数量	10 items

WQB 7 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	5 mm	深度 (英寸)	0.1968 inch
高度	29.32 mm	高度 (英寸)	1.1543 inch
宽度	73.7 mm	宽度 (英寸)	2.9016 inch
净重	15.4 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

大小

间距 P (单位 : mm)	11.10 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	橙色
------	-------	------	----

系统特征值

类型	横联
----	----

通用的

回路数	7	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据

额定电流	41 A
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		