

WQB 10 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 横联件（端子），螺钉固定的, 橙色, 41 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：mm）：11.10, 绝缘: 是, 宽度: 106.9 mm |
| 订货号 | 2550780000 |
| 类型 | WQB 10 WTL 6/4 FF |
| GTIN (EAN) | 4050118560640 |
| 数量 | 10 items |

WQB 10 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 5 mm | 深度 (英寸) | 0.1968 inch |
| 高度 | 29.32 mm | 高度 (英寸) | 1.1543 inch |
| 宽度 | 106.9 mm | 宽度 (英寸) | 4.2087 inch |
| 净重 | 22.6 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|------|-------|------|------|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 防爆版 | 不 | 安装方式 | 旋紧的 |

大小

| | |
|----------------|----------|
| 间距 P (单位 : mm) | 11.10 mm |
|----------------|----------|

材料参数

| | | | |
|------|-------|------|----|
| 基础材料 | Wemid | 颜色编码 | 橙色 |
|------|-------|------|----|

系统特征值

| | |
|----|----|
| 类型 | 横联 |
|----|----|

通用的

| | | | |
|-----|----|------|------|
| 回路数 | 10 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|----|------|------|

额定数据

| | | | |
|------|-------|------|------|
| 额定电压 | 400 V | 额定电流 | 41 A |
|------|-------|------|------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |