WQB 12 WTL 6/4 FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片





电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术, 让您通过安全精密的方式,为电流、电压和功率 创建所有 的重要转换电路。

通用订货数据

版本	横联件(端子), 螺钉固定的, 橙色, 41 A, 回路数: 12, 间距 P(单位:mm): 11.10, 绝缘: 是, 宽度: 129.1 mm	
订货号	<u>2552080000</u>	
类型	WQB 12 WTL 6/4 FF	
GTIN (EAN)	4050118577655	
数量	10 items	

WQB 12 WTL 6/4 FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
সন	F	次在 / 苯十)	0.1000 in als	
<u>深</u>	5 mm	深度 (英寸)	0.1968 inch	
高度 宽度	29.32 mm 129.1 mm	高度 (英寸) 寒度 (英寸)	1.1543 inch 5.0827 inch	
	24.11 g	宽度 (英寸)	5.0827 IIICII	
	24.11 g			
温度				
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
环保产品合规				
RoHS 合规状态	一大大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高原	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数				
固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装	
防爆版	不	安装方式	旋紧的	
大小	·	7,7,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Zar				
间距 P(单位:mm)	11.10 mm			
材料参数				
基础材料	Wemid	颜色编码		
系统特征值				
类型				
通用的				
回路数	12	安装指导	直接安装	
新定数据				
额定电流	41 A			
分类				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03			

目录日期/图纸 2