


CH20M12 S PPP AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



CH20M 外壳的侧置元件为您提供个性化结构的选择，可根据您的需要灵活调整。一个特别实用的优点是，不需要的槽口可以用盖板盖住。这不仅可以确保外观整洁，还能防止灰尘和其他环境影响。充分利用 CH20M 外壳的多功能性，您可以按照自己的想法高效地设计项目！

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 侧面元件, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 玛瑙灰, 侧面元件, 宽度: 12.5 mm |
| 订货号 | 2554690000 |
| 类型 | CH20M12 S PPP AGY 3747 |
| GTIN (EAN) | 4050118565034 |
| 数量 | 14 items |

CH20M12 S PPP AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 105.5 mm | 深度 (英寸) | 4.1535 inch |
| 高度 | 22.8 mm | 高度 (英寸) | 0.8976 inch |
| 宽度 | 12.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.4921 inch |
| 净重 | 6.22 g | | |

温度

| | | | |
|------|------------------------------|--------|--------------|
| 环境温度 | -25 °C...85 °C | 工作温度范围 | -40...120 °C |
| 湿度 | 5 - 93% 相对湿度, Tu = 40°C, 无凝结 | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

材料数据

| | | | |
|--------------|------|----------------|-------------|
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 绝缘材料 | PA 66 GF 30 |
| 绝缘材料组 | I | 表面处理 | 未处理的 |
| 基础材料 | 塑料材质 | 相比漏电起痕指数 (CTI) | 600 ≤ CTI |

常规数据

| | | | |
|----------|----------|--------------------|--------------------------------------|
| 颜色编码 | 玛瑙灰 | 防护等级 | IP20 (安装后) |
| 比色表 (相似) | RAL 7038 | 有关整体装配的信息, 请阅读参考文章 | CH20M12 B BK/OR 2010 |
| 密封选项 | 无 | | |

组件特性

| | | | |
|--------------|---|---------|---|
| 为集成的功能端口准备切口 | 无 | 回路数, 最大 | 6 |
| 通风口数量 | 0 | 母插头插座数量 | 3 |
| 连接层数 | 3 | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

CH20M12 S PPP AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

产品图片



产品图片



尺寸图

