

## CH20M12 S PPSC AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



CH20M 外壳的侧置元件为您提供个性化结构的选择，可根据您的需要灵活调整。一个特别实用的优点是，不需要的槽口可以用盖板盖住。这不仅可以确保外观整洁，还能防止灰尘和其他环境影响。充分利用 CH20M 外壳的多功能性，您可以按照自己的想法高效地设计项目！

## 通用订货数据

版本	侧面元件, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 玛瑙灰, 侧面元件, 宽度: 12.5 mm
订货号	<a href="#">2554860000</a>
类型	CH20M12 S PPSC AGY 3747
GTIN (EAN)	4050118564853
数量	14 items

## CH20M12 S PPSC AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	105.5 mm	深度 (英寸)	4.1535 inch
高度	22.8 mm	高度 (英寸)	0.8976 inch
宽度	12.5 mm	宽度 (英寸)	0.4921 inch
净重	7 g		

## 温度

环境温度	-25 °C...85 °C	工作温度范围	-40...120 °C
湿度	5 - 93% 相对湿度, Tu = 40°C, 无凝结		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0	绝缘材料	PA 66 GF 30
绝缘材料组	I	表面处理	未处理的
基础材料	塑料材质	相比漏电起痕指数 (CTI)	600 ≤ CTI

## 常规数据

颜色编码	玛瑙灰	防护等级	IP20 (安装后)
比色表 (相似)	RAL 7038	有关整体装配的信息, 请阅读参考文章	<a href="#">CH20M12 B BK/OR 2010</a>
密封选项	无		

## 组件特性

为集成的功能端口准备切口	无	回路数, 最大	4
通风口数量	1	母插头插座数量	2
连接层数	2		

## 分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

CH20M12 S PPSC AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

产品图片



产品图片



尺寸图

