

UV66-BAS-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒的 u-view 触摸屏具有出色的图像质量，可用于大多数工业环境。该产品组合支持从 4.3 英寸到 21.5 英寸的屏幕尺寸，并提供电阻式和电容式触摸屏。所有面板都配备了 Linux 操作系统和支持 HTML5 的浏览器，并通过集成的信息亭模式及其简单的配置针对 web 应用程序进行了优化。因此，它们是基于 web 的可视化的完美解决方案，并支持访问各种 web 服务器，如 u-OS、u-create PROCON-WEB、u-control web 等等。面板采用特别扁平的设计，带有工业级 IP66 外壳。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 版本 | web-compatible touch panel, Display size 10.1", resistive, Front protection IP66 |
| 订货号 | 2555820000 |
| 类型 | UV66-BAS-10-RES-W |
| GTIN (EAN) | 4050118566185 |
| 数量 | 1 items |
| 交货状态 | 本产品即将停产。 |
| 有效期 | 2025-03-31T00:00:00+02:00 |
| 替代产品 | UV66-ECO-10-RES-W |

UV66-BAS-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| 证书号 (cULus) | E141197 |

尺寸和重量

| | | | |
|------|----------|---------|--------------|
| 深 | 49 mm | 深度 (英寸) | 1.9291 inch |
| 高度 | 201.5 mm | 高度 (英寸) | 7.9331 inch |
| 宽度 | 293 mm | 宽度 (英寸) | 11.5354 inch |
| 最小壁厚 | 2 mm | 最大壁厚 | 6 mm |
| 净重 | 2350 g | | |

温度

| | | | |
|------|-------------------|------|-----------------|
| 存储温度 | -20 °C ... +60 °C | 工作温度 | 0 °C ... +50 °C |
| 湿度 | 80 % 相对湿度 (无冷凝) | | |

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f |

系统数据

| | | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memory (RAM) | 1 GB | 接口 | 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (主机), 1 x 串口 RS-232/RS-485/ RS-422 |
| 操作系统 | Linux + Browser (HTML5) | 后部接口 | 2 x USB 2.0 (主机), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x 串口 RS-232/RS-485/RS-422 |
| 处理器 | ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite | 内存 (闪存) | 8 GB |

设备

| | | | |
|----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 大小 | 10.1" | 分辨率 | 1280 x 800 |
| 可显示颜色的数量 | 16 M | 亮度 | 400 cd/m ² |
| 触屏 | 电阻性 | 材料显示 | 塑料材质 |
| 角度 (水平) | 左 : 85° / 右 : 85° | 角度 (垂直) | 顶部 : 85° / 底部 : 85° |
| 框体材料 | 金属材质 | | |

通用数据

| | | |
|--------|-------------------------|------|
| 防护等级 | IP66 | |
| 操作系统 | Linux + Browser (HTML5) | |
| 供电电压范围 | 电压类型 | 直流电 |
| | 电压, 最小 | 18 V |

UV66-BAS-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| | | |
|------|--------|--------|
| 电源 | 电压, 最大 | 36 V |
| 电流消耗 | 电压 | 24 V |
| | 电流 | 0.54 A |

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001412 | ETIM 7.0 | EC001412 |
| ETIM 8.0 | EC001412 | ETIM 9.0 | EC001412 |
| ETIM 10.0 | EC001412 | ECLASS 9.0 | 27-33-02-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-33-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-33-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-33-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-33-02-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-33-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-01 | | |

UV66-BAS-10-RES-W


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸




| | LCD | A | B | C | D |
|-------------------|-------|-----|-------|----|---|
| UV66-BAS-7-RES-W | 7" | 204 | 147.6 | 40 | 5 |
| UV66-BAS-10-RES-W | 10.1" | 293 | 201.5 | 49 | 5 |
| UV66-ADV-7-CAP-W | 7" | 204 | 147.6 | 40 | 4 |
| UV66-ADV-10-CAP-W | 10.1" | 293 | 201.5 | 48 | 5 |
| UV66-ADV-15-CAP-W | 15.6" | 433 | 267 | 49 | 6 |



| | LCD | E (mm) | F (mm) |
|-------------------|-------|--------|--------|
| UV66-BAS-7-RES-W | 7" | 197 | 140.5 |
| UV66-BAS-10-RES-W | 10.1" | 285 | 193.5 |
| UV66-ADV-7-CAP-W | 7" | 197 | 140.5 |
| UV66-ADV-10-CAP-W | 10.1" | 285 | 193.5 |
| UV66-ADV-15-CAP-W | 15.6" | 440 | 265 |

Montageabstände / Mounting distances



| X | Y | Z |
|---------|---------|----------|
| > 15 mm | > 50 mm | > 100 mm |

Model ADVANCED

UV66-ADV-7-CAP-W

