

## HDC 10B KBU 1M20G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



IP65

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 电缆接头尺寸: M 20 |
| 订货号        | <a href="#">2559860000</a>                                             |
| 类型         | HDC 10B KBU 1M20G N                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118676907                                                          |
| 数量         | 1 items                                                                |

## HDC 10B KBU 1M20G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E92202

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 73 mm   | 深度 (英寸) | 2.874 inch  |
| 高度 | 54.6 mm | 高度 (英寸) | 2.1496 inch |
| 宽度 | 43 mm   | 宽度 (英寸) | 1.6929 inch |
| 净重 | 211 g   |         |             |

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
化学抵抗力

|       |         |
|-------|---------|
| 材料    | 丙酮      |
| 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| 材料    | 钻孔油     |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 柴油      |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 乙醇      |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 传动油     |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 液压油     |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 冷却剂     |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 石油挥发油   |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 汗液      |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 高级汽油    |
| 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| 材料    | 水       |
| 化学抵抗力 | 有耐受性    |
| 材料    | 紫外      |
| 化学抵抗力 | 不稳定     |
| 材料    | 臭氧      |
| 化学抵抗力 | 不稳定     |

## 通用参数

表面处理 粉末涂层 防护等级 IP65, 插接状态下

## HDC 10B KBU 1M20G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 尺寸大小

|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 进线 | 带螺纹 | 外壳高度B | 55 mm |
|----|-----|-------|-------|

## 运行

|          |            |               |          |
|----------|------------|---------------|----------|
| 电缆接头尺寸   | M 20       | 插头/插座/盖板      | 下部 底座    |
| 罩盖       | 无盖板        | 上方输入电缆数量      | 1        |
| 两侧输入电缆数量 | 0          | 外壳设计          | 耦合装置外壳   |
| 锁定系统设计   | 侧面锁定, 普通高度 | 安装尺寸          | 4        |
| 进线       | 带螺纹        | 型号            | 耦合延伸     |
| 机罩设计     | 十字托架       | 密封            | NBR      |
| 螺纹 (内部)  | M 20       | 颜色 (RAL)      | RAL 7035 |
| BG       | 4          | 适用于 ModuPlug® | 无        |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |


**HDC 10B KBU 1M20G N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

产品图片



图纸



HDC 10B KBU 1M20G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 10B DODQ 4BO           | 版本                                                                       |
| 订货号        | <a href="#">1665230000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4008190421939              |                                                                          |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                          |