

**HDC 40D SBU 1PG29G N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
订货号	<a href="#">2560770000</a>
类型	HDC 40D SBU 1PG29G N
GTIN (EAN)	4050118893595
数量	1 items

**HDC 40D SBU 1PG29G N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
cURus 证书号	E92202

**尺寸和重量**

深	117 mm	深度(英寸)	4.6063 inch
高度	84 mm	高度(英寸)	3.3071 inch
宽度	57 mm	宽度(英寸)	2.2441 inch
安装尺寸 - 高度	45 mm	安装宽度	105 mm
净重	449 g		

**温度**

温度限值 -40 °C ... 125 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)	
化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	钻孔油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	冷却剂
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	汗液
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	水
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	紫外
	化学抵抗力	不稳定
	材料	臭氧
	化学抵抗力	不稳定

**通用参数**

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	EMC 外壳	无

**HDC 40D SBU 1PG29G N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据**

锁定元件材料	聚酰胺, 不锈钢		
<b>尺寸大小</b>			
孔距 A2	105 mm	进线	带螺纹
外壳宽度 C	43 mm	插座宽度 C1	56.5 mm
外壳总长	93.3 mm	外壳高度B	84 mm
底座高度 B1	5 mm		
<b>运行</b>			
电缆接头尺寸	PG 21	插头/插座/盖板	下部 底座
罩盖	无盖板	上方输入电缆数量	0
两侧输入电缆数量	1	外壳设计	插座外壳
锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度	类型	高的
安装尺寸	6	进线	带螺纹
型号	插座外壳	机罩设计	十字托架
密封	NBR	螺纹 (内部)	PG 21
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	6
适用于 ModuPlug®	是		
<b>分类</b>			
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 40D SBU 1PG29G N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****插头外壳 侧面进线**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

类型	HDC 16B TSBU 1PG21G	版本
订货号	<a href="#">1656480000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190409494	壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TSBU 1PG21G	版本
订货号	<a href="#">1656520000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190409531	壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TSBU 1PG29G	版本
订货号	<a href="#">1656540000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190409555	壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TSBU 1M32G	版本
订货号	<a href="#">1787000000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204243	壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TSBU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1787010000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204250	壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 16B TSBU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1788180000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205714	壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 16B TSBU 1M40G	版本
订货号	<a href="#">1809620000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248284979	壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 40
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TSBU 1M40G	版本
订货号	<a href="#">1904800000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248521852	壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40
数量	1 ST	

**HDC 40D SBU 1PG29G N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****插头外壳 顶部进线**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

类型	HDC 40D TOBU 2M25	版本
订货号	<a href="#">1208380000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248100248	壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 16B TOBU 1PG21G	版本
订货号	<a href="#">1656590000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190409609	壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TOBU 1PG21G	版本
订货号	<a href="#">1656630000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190409647	壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TOBU 1PG29G	版本
订货号	<a href="#">1656650000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190409661	壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TOBU 1M32G	版本
订货号	<a href="#">1787060000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204304	壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 40D TOBU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1787070000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204410	壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 16B TOBU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1788210000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205745	壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	

**防尘防尘盖**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## HDC 40D SBU 1PG29G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 附件

#### 通用订货数据

类型	HDC 16B DODQ 4BO	版本
订货号	<a href="#">1665260000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none
GTIN (EAN)	4008190421960	
数量	1 ST	