


## IE-PS-SCRJ1-POF-QA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FO SC-RJ 接插件，符合IEC 61754-24，用于外径 2.6...3 mm的导线。

### 通用订货数据

版本	FO 插头, 可重新联接, 插头插芯 SCRJ, POF, IP20
订货号	<a href="#">2564950000</a>
类型	IE-PS-SCRJ1-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574654
数量	10 items

## IE-PS-SCRJ1-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	51 mm	深度 (英寸)	2.0079 inch
高度	14.7 mm	高度 (英寸)	0.5787 inch
宽度	8.95 mm	宽度 (英寸)	0.3524 inch
净重	13 g		

## 温度

存储温度		工作温度	-20 °C...80 °C
安装温度		湿度	0...93 % 相对湿度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## 通用参数

防折断套管材料	TPE	物品描述	插头插芯 SCRJ, POF
颜色编码	黄色, 黑色	外壳基本材料	PC UL 94 V0
湿度	0...93 % 相对湿度	安装方式	螺钉安装
防护等级	IP20	插拔次数	1000
光纤类型	POF	插入损耗	≤ 1.0 dB
端口 1	SCRJ	端口 2	螺钉
电缆拔出力, 最小	100 N	单股导线的最小直径	2.1 mm
插芯外壳材料	铸锌, 经镀镍处理的	压力弹簧材料	不锈钢
端头材料	铜镍锌合金	防尘盖材料	TPE
单股导线的最大直径	2.3 mm	压接套筒材料	青铜材质, 镀镍

## 通用标准

连接器标准	IEC 61754-24	专用通信电缆设备	ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007, ISO / IEC 24702:2006, DIN EN 61918 草稿 2007 年 2 月
-------	--------------	----------	---

## 分类

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

附件

剪刀



魏德米勒擅长铜和铝制电缆的隔离。产品系列从用于小截面、带直接力传输的切割工具直至大直径切割工具。机械驱动和专门设计的切割形状会将使手的用力要求降至最低。魏德米勒有广泛的切割工具类别，符合专业电缆加工的所有标准。

通用订货数据

类型	SCISSORS KEVLAR	版本	
订货号	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
数量	1 ST		

...用于塑料光纤电缆(POF)



压接和剥皮工具用于处理聚合光纤 (POF) 的光纤触点

通用订货数据

类型	HTX-IE-POF-QA	版本	
订货号	<a href="#">2602860000</a>		
GTIN (EAN)	4050118615043		
数量	1 ST		