

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





LWL 插芯 SC,适用于接插件 Var.1 / 4 / 14

通用订货数据

版本	SC 插芯,插头插芯 SCRJ, POF, 可重新连接
订货号	<u>2564960000</u>
类型	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
数量	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

DOLLO	75-			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深	56 mm	深度 (英寸)	2.2047 inch	
高度	10.5 mm	高度 (英寸)	0.4134 inch	
宽度	13.2 mm	宽度 (英寸)	0.5197 inch	
净重	1.6 g			
温度				
存储温度		工作温度	-40 °C70 °C	
安装温度		工 [7 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	10 070 0	
环保产品合规				
Dalic 会切华 大	符合要求			
RoHS 合规状态 REACH SVHC				
SCIP	Lead 7439-92-1 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a			
SCIP	67CTTU78-beca-4687-86Ut	0-dc4/5a6ec24a		
通用参数				
物品描述	插头插芯 SCRJ, POF, 可重 新连接	颜色编码	其他	
外壳基本材料	PA 66	最大护套直径	8 mm	
最小护套直径	5 mm	安装方式	螺钉安装	
防护等级	带外壳 IP67	插拔次数	≥ 500	
勾成	插头和法兰插芯,适用 1、4和14模式的外壳	光纤类型	POF	
插入损耗	≤ 1.0 dB	端口1	SCRJ	
端口 2		单股导线的最小直径	2.1 mm	
	Arcap	防尘盖材料	TPE	
单股导线的最大直径	2.3 mm			
通用标准				
连接器标准	IEC 61754-24			
分类				
ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122	
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122	
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22	
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	19-17-01-22	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	19-17-01-22	
LULA33 13.U	19-17-01-22	LULASS 14.U	19-17-01-22	
ECLASS 15.0	19-17-01-22			

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

...用于塑料光纤电缆(POF)



压接和剥皮工具用于处理聚合光纤 (POF) 的光纤触点

通用订货数据

类型 HTX-IE-POF-QA 订货号 2602860000 GTIN (EAN) 4050118615043

数量 1 ST

防尘盖



保护您的设备,防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型 IE-PP-V14P 订货号 1058280000 GTIN (EAN) 4032248799374

数量 10 ST 版本

版本

插头外壳-防护板

剪刀



魏德米勒擅长铜和铝制电缆的隔离。产品系列从用于小截 面、带直接力传输的切割工具直至大直径切割工具。机械 驱动和专门设计的切割形状会将使手的用力要求降至最 低。

魏德米勒有广泛的切割工具类别,符合专业电缆加工的所 有标准。

通用订货数据

类型 SCISSORS KEVLAR 订货号 1208910000 GTIN (EAN) 4032248990085

版本

Electrician's scissors

数量 1 ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

工具



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量(符合航空业的要求)
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进 行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换,从而具有高灵活度
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长,可靠性强,稳定性高集成的切割功能

通用订货数据

类型 MULTI-STRIPAX IE-POF 订货号 1208880000 GTIN (EAN)

4032248990276

数量 1 ST 版本

工具, 剥线及切割工具