

HDC MBUS4 M AWG26-24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**紧凑**

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

版本	Crimp contact
订货号	2565880000
类型	HDC MBUS4 M AWG26-24
GTIN (EAN)	4050118575705
数量	100 items

HDC MBUS4 M AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

0 g

温度

温度限值

-40 °C ... 90 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

通用参数

插针直径 Ø

1 mm

额定连接下的裸线长度

4.5 mm

联接类型

冷压联接

设计应用

MBUS

最大压接面积

0.25 mm²

最小压接面积

0.14 mm²

表面处理

金的

插拔次数

≥ 500

型号

插针式

基础材料

铜合金

系列

ModuPlug

生产流程

车削的

触点材料

铜合金

通用数据

插针镀层

镀金的

传输速率

100 MBit/s

额定电流

4 A

插拔次数

≥ 500

型号

插针式

分类

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0



27-44-02-04

HDC MBUS4 M AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC MBUS4 M AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**工具****紧凑**

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

类型	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	版本
订货号	2592680000	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	版本
订货号	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
数量	1 ST	